

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Carcaça em termoplástico poliamida.

Refletor em plástico.

Versão:

Carcaça transparente com alta resistência mecânica e durabilidade, resistente às temperaturas até 90°C e aos solventes, todavia não resistente ao álcool e ao congelamento.

Anel de vedação plano sem amianto.

Refletor branco.

Sob consulta:

Vedação de borracha (NBR).

Indicação de desenho:

Forma A: Sem refletor


Forma B: Com refletor

1) Anel de vedação plano

2) Marca de controle

3) Refletor

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	D	D1	D2	L	L1	SW	Torque de aperto máx. Nm
28004-120014	A	20,5	G1/4	12	8	8,5	17	5
28004-122038	A	22	G3/8	12	6,5	12	18	7
28004-128012	A	28	G1/2	16	8	12	24	15
28004-135034	A	36	G3/4	21	8,5	13,5	30	20
28004-143100	A	42	G1	30	9	16	36	25
28004-151114	A	51	G1 1/4	32	10	17	42	-
28004-158112	A	58	G1 1/2	39	10	21	50	-
28004-174200	A	74	G2	48	12	20	64	-
28004-1201415	A	20	M14X1,5	12	7,5	8	17	5
28004-1221615	A	22	M16X1,5	12	6,5	12,5	18	7
28004-1251815	A	25,5	M18X1,5	14	6	12,5	21	10
28004-1282015	A	28	M20X1,5	16	7,5	12	24	15
28004-1282215	A	28	M22X1,5	16	7,5	12,5	24	15
28004-1362615	A	36	M26X1,5	21	8,5	13,5	30	20
28004-1362715	A	36	M27X1,5	21	8,5	13,5	30	20
28004-1514015	A	51	M40X1,5	32	10	17	42	-
28004-222038	B	22	G3/8	12	6,5	12	18	7
28004-228012	B	28	G1/2	16	8	12	24	15
28004-235034	B	36	G3/4	21	8,5	13,5	30	20

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	D	D1	D2	L	L1	SW	Torque de aperto máx. Nm
28004-243100	B	42	G1	30	9	16	36	25
28004-251114	B	51	G1 1/4	32	10	17	42	-
28004-258112	B	58	G1 1/2	39	10	21	50	-
28004-274200	B	74	G2	48	12	20	64	-
28004-2221615	B	22	M16X1,5	12	6,5	12,5	18	7
28004-2251815	B	25,5	M18X1,5	14	6	12,5	21	10
28004-2282015	B	28	M20X1,5	16	7,5	12	24	15
28004-2282215	B	28	M22X1,5	16	7,5	12,5	24	15
28004-2362615	B	36	M26X1,5	21	8,5	13,5	30	20
28004-2362715	B	36	M27X1,5	21	8,5	13,5	30	20
28004-2514015	B	51	M40X1,5	32	10	17	42	-