

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢制 C45。

规格：
亮色。
轮齿感应硬化 ~HRC 50。

提示：
可直接安装的滚子链条链轮，带单侧轮毂，符合 DIN ISO 606。轮齿已铣削并感应硬化。
凹槽符合 DIN 6885 / BS 4235。凹槽对准齿尖。
带两个螺纹销，将一个螺纹对准凹槽中心，并偏转 90° 放置。

图纸



商品概述

订货号	类型	ISO 编号	节距 英寸	节距 mm	齿数	D	D1	D2	D3	D4	B1	B3	L	C	R	T2
22250-1038073201010	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	10	34,5	30,82	24	10	M4	5,3	3	20	1	10	1,4
22250-1038073201012	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	10	34,5	30,82	26	12	M4	5,3	4	20	1	10	1,8
22250-1038073201014	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	10	34,5	30,82	29	14	M4	5,3	5	20	1	10	2,3
22250-1038073201110	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	11	37,5	33,8	24	10	M4	5,3	3	25	1	10	1,4
22250-1038073201112	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	11	37,5	33,8	26	12	M4	5,3	4	25	1	10	1,8
22250-1038073201114	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	11	37,5	33,8	29	14	M4	5,3	5	25	1	10	2,3
22250-1038073201115	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	11	37,5	33,8	30	15	M4	5,3	5	25	1	10	2,3
22250-1038073201116	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	11	37,5	33,8	31	16	M4	5,3	5	25	1	10	2,3
22250-1038073201212	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	12	40,5	36,8	26	12	M4	5,3	4	25	1	10	1,8
22250-1038073201214	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	12	40,5	36,8	29	14	M4	5,3	5	25	1	10	2,3
22250-1038073201215	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	12	40,5	36,8	30	15	M4	5,3	5	25	1	10	2,3
22250-1038073201216	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	12	40,5	36,8	31	16	M4	5,3	5	25	1	10	2,3
22250-1038073201316	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	13	43,5	39,8	31	16	M4	5,3	5	25	1	10	2,3
22250-1038073201318	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	13	43,5	39,8	34	18	M5	5,3	6	25	1	10	2,8
22250-1038073201419	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	14	46,5	42,8	35	19	M5	5,3	6	25	1	10	2,8
22250-1038073201522	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	15	49,5	45,81	42	22	M5	5,3	8	25	1	10	2,8
22250-1038073201524	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	15	49,5	45,81	42	24	M6	5,3	8	25	1	10	3,3
22250-1038073201525	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	15	49,5	45,81	42	25	M6	5,3	8	25	1	10	3,3
-	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	16	52,5	48,82	42	24	M6	5,3	8	28	1	10	3,3
22250-1038073201625	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	16	52,5	48,82	42	25	M6	5,3	8	28	1	10	3,3
22250-1038073201724	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	17	55,5	51,83	46	24	M6	5,3	8	28	1	10	3,3
22250-1038073201725	B	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	17	55,5	51,83	46	25	M6	5,3	8	28	1	10	3,3

商品概述
