

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
套筒钢强度等级 5.8。
钢制压杆。
弹簧钢 D 级。


螺纹锁紧尼龙。

规格：
黑色氧化。顶销硬化处理。

图纸提示：
L2 = 约两个螺距

1) 已胶合螺纹销

图纸



商品概述

带内六角螺钉和压杆的弹簧柱塞，钢制，带螺纹锁

订货号	弹簧弹力	D	D1	H	L	L1	T1	N	S	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋入 扭矩 约 Nm	旋松扭矩 约 Nm	安装扳手 订货号
03041-05	标准弹簧弹力	M5	2,4	2,3	18	7	0,8	0,8	1,5	6	20	0,12	0,08	03040-905
03041-06	标准弹簧弹力	M6	2,7	2,5	20	7	1	1	2	7	20	0,45	0,22	03040-906
03041-08	标准弹簧弹力	M8	3,5	3	22	8	1,4	1,2	2,5	9	35	1,05	0,37	03040-908
03041-10	标准弹簧弹力	M10	4	3	22	9	1,4	1,6	3	9	35	1,3	0,6	03040-910
03041-12	标准弹簧弹力	M12	6	4	28	10	2	2	4	12	55	2	1,3	03040-912

商品概述

订货号	弹簧弹力	D	D1	H	L	L1	T1	N	S	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋入 扭矩 约 Nm	旋松扭矩 约 Nm	安装扳手 订货号
03041-16	标准弹簧弹力	M16	7,5	5	32	14	2,5	2,5	5	45	100	3,9	3	03040-916
03041-105	轻弹簧弹力	M5	2,4	2,3	18	7	0,8	0,8	1,5	3	10	0,12	0,08	03040-905
03041-106	轻弹簧弹力	M6	2,7	2,5	20	7	1	1	2	3	9	0,45	0,22	03040-906
03041-108	轻弹簧弹力	M8	3,5	3	22	8	1,4	1,2	2,5	4	16	1,05	0,37	03040-908
03041-110	轻弹簧弹力	M10	4	3	22	9	1,4	1,6	3	4	16	1,3	0,6	03040-910
03041-112	轻弹簧弹力	M12	6	4	28	10	2	2	4	5	27	2	1,3	03040-912
03041-116	轻弹簧弹力	M16	7,5	5	32	14	2,5	2,5	5	20	45	3,9	3	03040-916
03041-205	加强弹簧弹力	M5	2,4	2,3	18	7	0,8	0,8	1,5	11	29	0,12	0,08	03040-905
03041-206	加强弹簧弹力	M6	2,7	2,5	20	7	1	1	2	14	37	0,45	0,22	03040-906
03041-208	加强弹簧弹力	M8	3,5	3	22	8	1,4	1,2	2,5	22	65	1,05	0,37	03040-908
03041-210	加强弹簧弹力	M10	4	3	22	9	1,4	1,6	3	19	70	1,3	0,6	03040-910
03041-212	加强弹簧弹力	M12	6	4	28	10	2	2	4	25	85	2	1,3	03040-912
03041-216	加强弹簧弹力	M16	7,5	5	32	14	2,5	2,5	5	60	150	3,9	3	03040-916