

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
玻璃纤维增强型塑料材质的把手，配有压铸锌材质的齿环。
不锈钢制件，1.4305。

规格：
不锈钢 亮色。

提示：
△ 此位表示锁紧手柄的颜色。

根据要求：
其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

图纸提示：
1) 平端 DIN EN ISO 4753

商品描述/产品说明



商品描述/产品说明



抬起
脱开



商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06611-1051X10	黑色 RAL 7021	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06611-1051X15	黑色 RAL 7021	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06611-1051X20	黑色 RAL 7021	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06611-1051X25	黑色 RAL 7021	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06611-10516X10	黄色 RAL 1021	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06611-10516X15	黄色 RAL 1021	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06611-10516X20	黄色 RAL 1021	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06611-10516X25	黄色 RAL 1021	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06611-1052X10	橙色 RAL 2004	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06611-1052X15	橙色 RAL 2004	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06611-1052X20	橙色 RAL 2004	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06611-1052X25	橙色 RAL 2004	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06611-10584X10	红色 RAL 3020	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06611-10584X15	红色 RAL 3020	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06611-10584X20	红色 RAL 3020	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06611-10584X25	红色 RAL 3020	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06611-10586X10	灰色 RAL 6032	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06611-10586X15	灰色 RAL 6032	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06611-10586X20	灰色 RAL 6032	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06611-10586X25	灰色 RAL 6032	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06611-10587X10	蓝色 RAL 5017	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06611-10587X15	蓝色 RAL 5017	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06611-10587X20	蓝色 RAL 5017	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06611-10587X25	蓝色 RAL 5017	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06611-10588X10	灰色 RAL 7035	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06611-10588X15	灰色 RAL 7035	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06611-10588X20	灰色 RAL 7035	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06611-10588X25	灰色 RAL 7035	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06611-1061X10	黑色 RAL 7021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06611-1061X15	黑色 RAL 7021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06611-1061X20	黑色 RAL 7021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06611-1061X25	黑色 RAL 7021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06611-1061X30	黑色 RAL 7021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
06611-1061X40	黑色 RAL 7021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
06611-1061X50	黑色 RAL 7021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
06611-10616X10	黄色 RAL 1021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06611-10616X15	黄色 RAL 1021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06611-10616X20	黄色 RAL 1021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06611-10616X25	黄色 RAL 1021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06611-10616X30	黄色 RAL 1021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
06611-10616X40	黄色 RAL 1021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
06611-10616X50	黄色 RAL 1021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
06611-1062X10	橙色 RAL 2004	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06611-1062X15	橙色 RAL 2004	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06611-1062X20	橙色 RAL 2004	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06611-1062X25	橙色 RAL 2004	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06611-1062X30	橙色 RAL 2004	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
06611-1062X40	橙色 RAL 2004	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
06611-1062X50	橙色 RAL 2004	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
06611-10684X10	红色 RAL 3020	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06611-10684X15	红色 RAL 3020	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06611-10684X20	红色 RAL 3020	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06611-10684X25	红色 RAL 3020	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06611-10684X30	红色 RAL 3020	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
06611-10684X40	红色 RAL 3020	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
06611-10684X50	红色 RAL 3020	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
06611-10686X10	灰色 RAL 6032	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06611-10686X15	灰色 RAL 6032	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06611-10686X20	灰色 RAL 6032	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06611-10686X25	灰色 RAL 6032	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06611-10686X30	灰色 RAL 6032	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
06611-10686X40	灰色 RAL 6032	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
06611-10686X50	灰色 RAL 6032	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
06611-10687X10	蓝色 RAL 5017	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06611-10687X15	蓝色 RAL 5017	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06611-10687X20	蓝色 RAL 5017	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06611-10687X25	蓝色 RAL 5017	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06611-10687X30	蓝色 RAL 5017	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
06611-10687X40	蓝色 RAL 5017	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
06611-10687X50	蓝色 RAL 5017	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
06611-10688X10	灰色 RAL 7035	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06611-10688X15	灰色 RAL 7035	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06611-10688X20	灰色 RAL 7035	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06611-10688X25	灰色 RAL 7035	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06611-10688X30	灰色 RAL 7035	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
06611-10688X40	灰色 RAL 7035	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
06611-10688X50	灰色 RAL 7035	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
06611-2061X15	黑色 RAL 7021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
06611-2061X20	黑色 RAL 7021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06611-2061X25	黑色 RAL 7021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06611-2061X30	黑色 RAL 7021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06611-2061X40	黑色 RAL 7021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06611-2061X50	黑色 RAL 7021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06611-2061X60	黑色 RAL 7021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06611-20616X15	黄色 RAL 1021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
06611-20616X20	黄色 RAL 1021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06611-20616X25	黄色 RAL 1021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06611-20616X30	黄色 RAL 1021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06611-20616X40	黄色 RAL 1021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06611-20616X50	黄色 RAL 1021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06611-20616X60	黄色 RAL 1021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06611-2062X20	橙色 RAL 2004	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06611-2062X15	橙色 RAL 2004	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
06611-2062X25	橙色 RAL 2004	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06611-2062X30	橙色 RAL 2004	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06611-2062X40	橙色 RAL 2004	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06611-2062X50	橙色 RAL 2004	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06611-2062X60	橙色 RAL 2004	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06611-20684X15	红色 RAL 3020	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
06611-20684X20	红色 RAL 3020	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06611-20684X25	红色 RAL 3020	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06611-20684X30	红色 RAL 3020	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06611-20684X40	红色 RAL 3020	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06611-20684X50	红色 RAL 3020	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06611-20684X60	红色 RAL 3020	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06611-20686X15	灰色 RAL 6032	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
06611-20686X20	灰色 RAL 6032	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06611-20686X25	灰色 RAL 6032	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06611-20686X30	灰色 RAL 6032	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06611-20686X40	灰色 RAL 6032	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06611-20686X50	灰色 RAL 6032	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06611-20686X60	灰色 RAL 6032	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06611-20687X15	蓝色 RAL 5017	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
06611-20687X20	蓝色 RAL 5017	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06611-20687X25	蓝色 RAL 5017	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06611-20687X30	蓝色 RAL 5017	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06611-20687X40	蓝色 RAL 5017	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06611-20687X50	蓝色 RAL 5017	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06611-20687X60	蓝色 RAL 5017	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06611-20688X15	灰色 RAL 7035	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
06611-20688X20	灰色 RAL 7035	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06611-20688X25	灰色 RAL 7035	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06611-20688X30	灰色 RAL 7035	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06611-20688X40	灰色 RAL 7035	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06611-20688X50	灰色 RAL 7035	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06611-20688X60	灰色 RAL 7035	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06611-2081X15	黑色 RAL 7021	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
06611-2081X20	黑色 RAL 7021	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06611-2081X25	黑色 RAL 7021	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06611-2081X30	黑色 RAL 7021	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06611-21084X30	红色 RAL 3020	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06611-21084X40	红色 RAL 3020	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06611-21084X50	红色 RAL 3020	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06611-21084X60	红色 RAL 3020	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06611-21086X20	灰色 RAL 6032	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06611-21086X25	灰色 RAL 6032	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06611-21086X30	灰色 RAL 6032	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06611-21086X40	灰色 RAL 6032	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06611-21086X50	灰色 RAL 6032	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06611-21086X60	灰色 RAL 6032	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06611-21087X20	蓝色 RAL 5017	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06611-21087X25	蓝色 RAL 5017	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06611-21087X30	蓝色 RAL 5017	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06611-21087X40	蓝色 RAL 5017	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06611-21087X50	蓝色 RAL 5017	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06611-21087X60	蓝色 RAL 5017	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06611-21088X20	灰色 RAL 7035	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06611-21088X25	灰色 RAL 7035	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
06611-21088X30	灰色 RAL 7035	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06611-21088X40	灰色 RAL 7035	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06611-21088X50	灰色 RAL 7035	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06611-21088X60	灰色 RAL 7035	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06611-3081X20	黑色 RAL 7021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06611-3081X25	黑色 RAL 7021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06611-3081X30	黑色 RAL 7021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06611-3081X40	黑色 RAL 7021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06611-3081X50	黑色 RAL 7021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06611-3081X60	黑色 RAL 7021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06611-30816X20	黄色 RAL 1021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06611-30816X25	黄色 RAL 1021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06611-30816X30	黄色 RAL 1021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06611-30816X40	黄色 RAL 1021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06611-30816X50	黄色 RAL 1021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06611-30816X60	黄色 RAL 1021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06611-3082X20	橙色 RAL 2004	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06611-3082X25	橙色 RAL 2004	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06611-3082X30	橙色 RAL 2004	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06611-3082X40	橙色 RAL 2004	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06611-3082X50	橙色 RAL 2004	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06611-3082X60	橙色 RAL 2004	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06611-30884X20	红色 RAL 3020	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06611-30884X25	红色 RAL 3020	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06611-30884X30	红色 RAL 3020	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06611-30884X40	红色 RAL 3020	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06611-30884X50	红色 RAL 3020	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06611-30884X60	红色 RAL 3020	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06611-30886X20	灰色 RAL 6032	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06611-30886X25	灰色 RAL 6032	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06611-30886X30	灰色 RAL 6032	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06611-30886X40	灰色 RAL 6032	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06611-30886X50	灰色 RAL 6032	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06611-30886X60	灰色 RAL 6032	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06611-30887X20	蓝色 RAL 5017	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06611-30887X25	蓝色 RAL 5017	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06611-30887X30	蓝色 RAL 5017	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06611-30887X40	蓝色 RAL 5017	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06611-30887X50	蓝色 RAL 5017	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06611-30887X60	蓝色 RAL 5017	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06611-30888X20	灰色 RAL 7035	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06611-30888X25	灰色 RAL 7035	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06611-30888X30	灰色 RAL 7035	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06611-30888X40	灰色 RAL 7035	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06611-30888X50	灰色 RAL 7035	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06611-30888X60	灰色 RAL 7035	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06611-3101X20	黑色 RAL 7021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06611-3101X25	黑色 RAL 7021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06611-3101X30	黑色 RAL 7021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06611-3101X40	黑色 RAL 7021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06611-3101X50	黑色 RAL 7021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06611-3101X60	黑色 RAL 7021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06611-31016X20	黄色 RAL 1021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06611-31016X25	黄色 RAL 1021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06611-31016X30	黄色 RAL 1021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06611-31016X40	黄色 RAL 1021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06611-31016X50	黄色 RAL 1021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06611-31016X60	黄色 RAL 1021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06611-3102X20	橙色 RAL 2004	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06611-3102X25	橙色 RAL 2004	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06611-3102X30	橙色 RAL 2004	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06611-3102X40	橙色 RAL 2004	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06611-3102X50	橙色 RAL 2004	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06611-3102X60	橙色 RAL 2004	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06611-31084X20	红色 RAL 3020	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06611-31084X25	红色 RAL 3020	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06611-31084X30	红色 RAL 3020	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06611-31084X40	红色 RAL 3020	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06611-31084X50	红色 RAL 3020	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06611-31084X60	红色 RAL 3020	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06611-31086X20	灰色 RAL 6032	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06611-31086X25	灰色 RAL 6032	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06611-31086X30	灰色 RAL 6032	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06611-31086X40	灰色 RAL 6032	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06611-31086X50	灰色 RAL 6032	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06611-31086X60	灰色 RAL 6032	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06611-31087X20	蓝色 RAL 5017	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06611-31087X25	蓝色 RAL 5017	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06611-31087X30	蓝色 RAL 5017	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06611-31087X40	蓝色 RAL 5017	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06611-31087X50	蓝色 RAL 5017	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06611-31087X60	蓝色 RAL 5017	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06611-31088X20	灰色 RAL 7035	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06611-31088X25	灰色 RAL 7035	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06611-31088X30	灰色 RAL 7035	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06611-31088X60	灰色 RAL 7035	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06611-31088X40	灰色 RAL 7035	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06611-31088X50	灰色 RAL 7035	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06611-4121X25	黑色 RAL 7021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06611-4121X30	黑色 RAL 7021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
06611-4121X40	黑色 RAL 7021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06611-4121X50	黑色 RAL 7021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
06611-4121X60	黑色 RAL 7021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06611-41216X25	黄色 RAL 1021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06611-41216X30	黄色 RAL 1021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
06611-41216X40	黄色 RAL 1021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06611-41216X50	黄色 RAL 1021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
06611-41216X60	黄色 RAL 1021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06611-4122X25	橙色 RAL 2004	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06611-4122X30	橙色 RAL 2004	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
06611-4122X40	橙色 RAL 2004	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06611-4122X50	橙色 RAL 2004	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
06611-4122X60	橙色 RAL 2004	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06611-41284X25	红色 RAL 3020	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06611-41284X30	红色 RAL 3020	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
06611-41284X40	红色 RAL 3020	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06611-41284X50	红色 RAL 3020	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
06611-41284X60	红色 RAL 3020	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06611-41286X25	灰色 RAL 6032	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06611-41286X30	灰色 RAL 6032	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
06611-41286X40	灰色 RAL 6032	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06611-41286X50	灰色 RAL 6032	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06611-41286X60	灰色 RAL 6032	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06611-41287X25	蓝色 RAL 5017	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06611-41287X30	蓝色 RAL 5017	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
06611-41287X40	蓝色 RAL 5017	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06611-41287X50	蓝色 RAL 5017	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
06611-41287X60	蓝色 RAL 5017	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06611-41288X25	灰色 RAL 7035	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06611-41288X30	灰色 RAL 7035	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
06611-41288X40	灰色 RAL 7035	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06611-41288X50	灰色 RAL 7035	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
06611-41288X60	灰色 RAL 7035	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06611-5161X30	黑色 RAL 7021	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06611-5161X40	黑色 RAL 7021	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06611-5161X50	黑色 RAL 7021	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06611-5161X60	黑色 RAL 7021	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06611-51616X30	黄色 RAL 1021	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06611-51616X40	黄色 RAL 1021	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06611-51616X50	黄色 RAL 1021	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06611-51616X60	黄色 RAL 1021	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06611-5162X30	橙色 RAL 2004	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06611-5162X40	橙色 RAL 2004	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06611-5162X50	橙色 RAL 2004	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06611-5162X60	橙色 RAL 2004	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06611-51684X30	红色 RAL 3020	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06611-51684X40	红色 RAL 3020	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06611-51684X50	红色 RAL 3020	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06611-51684X60	红色 RAL 3020	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06611-51686X30	灰色 RAL 6032	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06611-51686X40	灰色 RAL 6032	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06611-51686X50	灰色 RAL 6032	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06611-51686X60	灰色 RAL 6032	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06611-51687X30	蓝色 RAL 5017	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06611-51687X40	蓝色 RAL 5017	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06611-51687X50	蓝色 RAL 5017	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06611-51687X60	蓝色 RAL 5017	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06611-51688X30	灰色 RAL 7035	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06611-51688X40	灰色 RAL 7035	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06611-51688X50	灰色 RAL 7035	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06611-51688X60	灰色 RAL 7035	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60