商品描述/产品说明

产品说明

材料：
高强度铝制壳体。
钢制止动系统。

规格：
经阳极氧化处理的壳体。
经硬化和发蓝处理的止动系统。

提示：
带双作用驱动气缸的免维护气动转台。通过二位四通或二位五通换向阀控制。通过压缩空气 4-8 bar，连续，已过滤（10µm），干燥，已加油或未加油进行驱动。压缩空气接头 R1/8。
相同结构尺寸的模块无需适配板即可通过精确定心系统借助定心环 20240 互相组合。

旋转角度 0° - 190° 可以无级调节。

重复精度：±0.01°。

供货包含减振器。

附件：
接近开关和连接器参见表格。

图纸


72 ±0,02
72 ±0,02
Ø13 K7
M10
2,1
15
Ø13,5
27
95
111
82,5
171
2,1
M8
Ø13 K7
压缩空气接口


90
72 ±0,02
空心轴
20
72 ±0,02
90


惯性矩 (kgm²)
0,97
1,31
1,79
2,26
2,88
3,49
回转角度 (°)
180
150
120
90
60
30
0
0,4
0,8
1,2
1,6
2
2,4
2,8
3,2
带减振器
摆动时间 (s)

商品概述

订货号	尺寸	驱动扭矩 Nm	最大倾斜力矩 Nm	回转角度	轴向负载 N	径向负载 N	气缸 Ø	耗气量 每次往返动作 气压6bar (ccm)
20064-019	9	12	110	0° - 190°	1800	2400	2 x 32	161

订货号	尺寸	适用接近开关	适用连接器
20064-019	9	83000-15-030	80150-010X2000