

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢或不锈钢 1.4301。

规格：
镀锌，蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。

提示：
可调节搭扣在工业应用中提供安全锁定的功能。通过突破死点抵抗振动。为便于调整，搭扣拉环长度可调节。

当拉环勾上拉扣后，需要额外拉近15mm用于按下把手后彻底锁死。为了补偿公差或者调整拉力，可以通过M6螺杆调整拉环伸出长度来实现。


搭扣可以通过螺栓或铆钉固定。我们建议使用沉头螺钉固定组件。

请单独订购拉扣部分。

夹持力F1是指搭扣而非拉扣承受力。

根据要求：
可提供锁扣防脱开保护。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	类型	D
05550-9135211	钢制	A	3,7
05550-9135212	不锈钢	A	3,7