


INCH
Parts



产品说明

材料：
钢制规格：
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。

不锈钢规格：
柱塞顶销经硬化处理：
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。

柱塞顶销未经硬化处理：
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4305。

黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。

规格：
钢制版本：
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。


不锈钢规格：
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。
柱塞顶销未经硬化并打磨处理，亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。

提示：
分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间，为避免顶销弹回，可选用C型或D型。

根据要求：
特殊类型。

附件：
间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。



商品概述

订货号	尺寸	主体材料	定位销	类型	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03090-1005A4	0	钢制	经硬化处理	A	5	3/8-16	21	47	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03090-1105AL	1	钢制	经硬化处理	A	5	3/8-24	21	47	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03090-1206A5	2	钢制	经硬化处理	A	6	1/2-13	25	56	20	8	17	6	14	1,8	6	14
03090-1308A6	3	钢制	经硬化处理	A	8	5/8-11	33	74	26	10	23	8	19	2,3	15	35
03090-1410A7	4	钢制	经硬化处理	A	10	3/4-10	33	80	28	12	25	10	22	2,8	15	34
03090-01005A4	0	不锈钢	经硬化处理	A	5	3/8-16	21	47	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03090-01105AL	1	不锈钢	经硬化处理	A	5	3/8-24	21	47	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03090-01206A5	2	不锈钢	经硬化处理	A	6	1/2-13	25	56	20	8	17	6	14	1,8	6	14
03090-01308A6	3	不锈钢	经硬化处理	A	8	5/8-11	33	74	26	10	23	8	19	2,3	15	35
03090-01410A7	4	不锈钢	经硬化处理	A	10	3/4-10	33	80	28	12	25	10	22	2,8	15	34
03090-11005A4	0	不锈钢	未硬化处理	A	5	3/8-16	21	47	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03090-11105AL	1	不锈钢	未硬化处理	A	5	3/8-24	21	47	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03090-11206A5	2	不锈钢	未硬化处理	A	6	1/2-13	25	56	20	8	17	6	14	1,8	6	14
03090-11308A6	3	不锈钢	未硬化处理	A	8	5/8-11	33	74	26	10	23	8	19	2,3	15	35
03090-11410A7	4	不锈钢	未硬化处理	A	10	3/4-10	33	80	28	12	25	10	22	2,8	15	34