



产品说明

材料：
套筒钢强度等级 5.8。
POM 制压杆。
弹簧钢 D 级。

螺纹锁紧尼龙。


规格：
黑色氧化处理。

提示：
英制产品目录中的D型和S型以英寸为单位，所有其他类型以mm为单位。

图纸提示：
L2 = 约两个螺距

1) 已胶合螺纹销

图纸



商品概述

订货号	弹簧弹力	D	D1	H	L	L1	T1	N	S	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋入 扭矩 约 Nm	旋松扭矩 约 Nm	安装扳手 订货号
03051-A1	标准弹簧弹力	10-32	2,4	2,3	18	7	0,8	0,8	1,5	6	20	0,12	0,08	03040-905
03051-A2	标准弹簧弹力	1/4-20	2,7	2,5	20	7	1	1	2	7	20	0,45	0,22	03040-906
03051-AJ	标准弹簧弹力	1/4-28	2,7	2,5	20	7	1	1	2	7	20	0,45	0,22	03040-906
03051-A3	标准弹簧弹力	5/16-18	3,5	3	22	8	1,4	1,2	2,5	9	35	1,05	0,37	03040-908
03051-A4	标准弹簧弹力	3/8-16	4	3	22	9	1,4	1,6	3	9	35	1,3	0,6	03040-910
03051-A5	标准弹簧弹力	1/2-13	6	4	28	10	2	2	4	10	55	2	1,3	03040-912
03051-A6	标准弹簧弹力	5/8-11	7,5	5	32	14	2,5	2,5	5	45	100	3,9	3	03040-916
03051-1A1	轻弹簧弹力	10-32	2,4	2,3	18	7	0,8	0,8	1,5	3	10	0,12	0,08	03040-905
03051-1A2	轻弹簧弹力	1/4-20	2,7	2,5	20	7	1	1	2	3	9	0,45	0,22	03040-906
03051-1AJ	轻弹簧弹力	1/4-28	2,7	2,5	20	7	1	1	2	3	9	0,45	0,22	03040-906
03051-1A3	轻弹簧弹力	5/16-18	3,5	3	22	8	1,4	1,2	2,5	4	16	1,05	0,37	03040-908
03051-1A4	轻弹簧弹力	3/8-16	4	3	22	9	1,4	1,6	3	4	16	1,3	0,6	03040-910
03051-1A5	轻弹簧弹力	1/2-13	6	4	28	10	2	2	4	5	27	2	1,3	03040-912
03051-1A6	轻弹簧弹力	5/8-11	7,5	5	32	14	2,5	2,5	5	20	45	3,9	3	03040-916