


商品描述/产品说明



产品说明

材料：

外壳：压铸铝。

嵌入件和摩擦轴：钢制。

盖圈和盖板：塑料。

型槽固定板：压铸铝。

螺栓、圆盘和型槽螺母：钢制。

规格：

外壳：铝色，经涂漆处理。

嵌入件和摩擦轴：亮色。

盖圈和盖板：类似 RAL 7042 标准。

型槽固定板：铝色，经涂漆处理。

螺栓、圆盘和型槽螺母：镀锌。

提示：

摩擦接头，用于使用铝制型材制造单个旋转臂。摩擦接头的特点是摩擦扭矩固定，从 0.5 至 15 Nm，分为 6 个层级。可 360° 旋转。槽间距 40 mm。

摩擦接头可纵向、横向或在正面连接到型材上。正面安装时，芯孔中必须有一个 M8 螺纹（深度最小值为 15 mm）。在平面上安装时，只需省去随附的型槽固定板即可。

最大扭矩负载 M 为 45 Nm。

供货范围：

1 个摩擦接头

2 个盖板

2 个螺栓，DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (适用于型槽螺母)


2 个螺栓，DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (适用于芯孔)

2 个圆盘 8-FSt

2 个型槽固定板

2 个型槽螺母，型槽 8 - M8

图纸



商品概述

订货号	型号	槽宽	扭矩 Nm	M Nm
10271-20-005	I	8	0,5	45
10271-20-030	I	8	3	45
10271-20-060	I	8	6	45
10271-20-090	I	8	9	45
10271-20-120	I	8	12	45
10271-20-150	I	8	15	45