

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。

压力垫圈由特殊的高性能塑料制成，具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。

材料：

把手材质为铸铝 EN AC-46200。

压力垫圈材质为高性能热塑性塑料，碳纤维增强。

轴销材质为钢制，强度等级为 5.8 级或不锈钢 1.4305。

规格：

经粉末喷涂处理的把手，黑色精密结构或交通红色精密结构。

压力垫圈为黑色。

钢制轴销、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。

提示：


塑料在承受负载的情况下会发生蠕变（阻滞）。

附件：

对于略微弯曲的支撑表面，可选配不锈钢圆盘 04234。

它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。

图纸



商品概述

订货号	旧版 norem 订货号	材料	主体颜色	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-10-7501103	-	钢制	黑色 RAL 9005	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-10-8501103	-	钢制	黑色 RAL 9005	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-10-9501103	04232-9501103	钢制	黑色 RAL 9005	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90

商品概述

订货号	旧版 norelem 订货号	材料	主体颜色	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-10-7501104	-	钢制	黑色 RAL 9005	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-10-8501104	-	钢制	黑色 RAL 9005	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-10-9501104	04232-9501104	钢制	黑色 RAL 9005	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-10-0501104	04232-0501104	钢制	黑色 RAL 9005	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-0501105	04232-0501105	钢制	黑色 RAL 9005	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-1501105	04232-1501105	钢制	黑色 RAL 9005	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-10-1501106	04232-1501106	钢制	黑色 RAL 9005	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-10-2501108	04232-2501108	钢制	黑色 RAL 9005	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-10-7511103	-	不锈钢	黑色 RAL 9005	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-10-8511103	-	不锈钢	黑色 RAL 9005	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-10-9511103	04232-9511103	不锈钢	黑色 RAL 9005	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-10-7511104	-	不锈钢	黑色 RAL 9005	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-10-8511104	-	不锈钢	黑色 RAL 9005	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-10-9511104	04232-9511104	不锈钢	黑色 RAL 9005	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-10-0511104	04232-0511104	不锈钢	黑色 RAL 9005	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-0511105	04232-0511105	不锈钢	黑色 RAL 9005	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-1511105	04232-1511105	不锈钢	黑色 RAL 9005	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-10-1511106	04232-1511106	不锈钢	黑色 RAL 9005	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-10-2511108	04232-2511108	不锈钢	黑色 RAL 9005	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-10-7501403	-	钢制	红色 RAL 3020	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-10-8501403	-	钢制	红色 RAL 3020	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-10-9501403	04232-9501403	钢制	红色 RAL 3020	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-10-7501404	-	钢制	红色 RAL 3020	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-10-8501404	-	钢制	红色 RAL 3020	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-10-9501404	04232-9501404	钢制	红色 RAL 3020	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-10-0501404	04232-0501404	钢制	红色 RAL 3020	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-0501405	04232-0501405	钢制	红色 RAL 3020	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-1501405	04232-1501405	钢制	红色 RAL 3020	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-10-1501406	04232-1501406	钢制	红色 RAL 3020	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-10-2501408	04232-2501408	钢制	红色 RAL 3020	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-10-7511403	-	不锈钢	红色 RAL 3020	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-10-8511403	-	不锈钢	红色 RAL 3020	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-10-9511403	04232-9511403	不锈钢	红色 RAL 3020	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-10-7511404	-	不锈钢	红色 RAL 3020	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-10-8511404	-	不锈钢	红色 RAL 3020	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-10-9511404	04232-9511404	不锈钢	红色 RAL 3020	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-10-0511404	04232-0511404	不锈钢	红色 RAL 3020	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-0511405	04232-0511405	不锈钢	红色 RAL 3020	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-10-1511405	04232-1511405	不锈钢	红色 RAL 3020	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-10-1511406	04232-1511406	不锈钢	红色 RAL 3020	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-10-2511408	04232-2511408	不锈钢	红色 RAL 3020	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350

商品概述
