

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

不锈钢把手 1.4308。

硬化不锈钢压力垫圈 1.4034。

轴销，不锈钢螺柱 1.4305。

规格：

把手经电解抛光或喷砂处理。



压力垫圈，轴销和螺柱为亮色。

提示：

压力垫圈的夹紧表面在供货时稍微进行过脂润滑。

润滑脂符合 FDA 标准，因此适用于食品工业和制药行业。

图纸



商品概述

订货号	螺纹类型	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-7541003	内螺纹	经电解抛光处理	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-8541003	内螺纹	经电解抛光处理	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-9541003	内螺纹	经电解抛光处理	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-7541004	内螺纹	经电解抛光处理	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-8541004	内螺纹	经电解抛光处理	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-9541004	内螺纹	经电解抛光处理	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-0541004	内螺纹	经电解抛光处理	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-0541005	内螺纹	经电解抛光处理	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-1541005	内螺纹	经电解抛光处理	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-1541006	内螺纹	经电解抛光处理	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-2541008	内螺纹	经电解抛光处理	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
04232-7541303	内螺纹	喷丸	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-8541303	内螺纹	喷丸	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-9541303	内螺纹	喷丸	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-7541304	内螺纹	喷丸	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50

商品概述

订货号	螺纹类型	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-8541304	内螺纹	喷丸	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-9541304	内螺纹	喷丸	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-0541304	内螺纹	喷丸	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-0541305	内螺纹	喷丸	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-1541305	内螺纹	喷丸	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-1541306	内螺纹	喷丸	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-2541308	内螺纹	喷丸	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
04232-7541003X10	外螺纹	经电解抛光处理	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-7541003X15	外螺纹	经电解抛光处理	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-7541003X30	外螺纹	经电解抛光处理	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-8541003X10	外螺纹	经电解抛光处理	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-8541003X15	外螺纹	经电解抛光处理	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-8541003X30	外螺纹	经电解抛光处理	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-9541003X10	外螺纹	经电解抛光处理	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-9541003X15	外螺纹	经电解抛光处理	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-9541003X30	外螺纹	经电解抛光处理	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-7541004X10	外螺纹	经电解抛光处理	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-7541004X15	外螺纹	经电解抛光处理	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-7541004X30	外螺纹	经电解抛光处理	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-8541004X10	外螺纹	经电解抛光处理	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-8541004X15	外螺纹	经电解抛光处理	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-8541004X30	外螺纹	经电解抛光处理	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-9541004X10	外螺纹	经电解抛光处理	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-9541004X15	外螺纹	经电解抛光处理	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-9541004X30	外螺纹	经电解抛光处理	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-0541004X15	外螺纹	经电解抛光处理	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-0541004X20	外螺纹	经电解抛光处理	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-0541004X30	外螺纹	经电解抛光处理	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-0541005X20	外螺纹	经电解抛光处理	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-0541005X30	外螺纹	经电解抛光处理	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-0541005X40	外螺纹	经电解抛光处理	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-0541005X50	外螺纹	经电解抛光处理	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-1541005X20	外螺纹	经电解抛光处理	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-1541005X30	外螺纹	经电解抛光处理	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-1541005X40	外螺纹	经电解抛光处理	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-1541005X50	外螺纹	经电解抛光处理	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-1541006X20	外螺纹	经电解抛光处理	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-1541006X30	外螺纹	经电解抛光处理	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-1541006X40	外螺纹	经电解抛光处理	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-1541006X50	外螺纹	经电解抛光处理	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-2541008X25	外螺纹	经电解抛光处理	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-2541008X30	外螺纹	经电解抛光处理	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-2541008X40	外螺纹	经电解抛光处理	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-2541008X50	外螺纹	经电解抛光处理	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-2541010X25	外螺纹	经电解抛光处理	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-2541010X30	外螺纹	经电解抛光处理	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-2541010X40	外螺纹	经电解抛光处理	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-2541010X50	外螺纹	经电解抛光处理	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-7541303X10	外螺纹	喷丸	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-7541303X15	外螺纹	喷丸	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-7541303X30	外螺纹	喷丸	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-8541303X10	外螺纹	喷丸	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-8541303X15	外螺纹	喷丸	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-8541303X30	外螺纹	喷丸	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-9541303X10	外螺纹	喷丸	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-9541303X15	外螺纹	喷丸	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-9541303X30	外螺纹	喷丸	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-7541304X10	外螺纹	喷丸	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-7541304X15	外螺纹	喷丸	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-7541304X30	外螺纹	喷丸	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-8541304X10	外螺纹	喷丸	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-8541304X15	外螺纹	喷丸	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-8541304X30	外螺纹	喷丸	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-9541304X10	外螺纹	喷丸	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90

商品概述

订货号	螺纹类型	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-9541304X15	外螺纹	喷丸	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-9541304X30	外螺纹	喷丸	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-0541304X15	外螺纹	喷丸	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-0541304X20	外螺纹	喷丸	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-0541304X30	外螺纹	喷丸	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-0541305X20	外螺纹	喷丸	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-0541305X30	外螺纹	喷丸	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-0541305X40	外螺纹	喷丸	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-0541305X50	外螺纹	喷丸	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-1541305X20	外螺纹	喷丸	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-1541305X30	外螺纹	喷丸	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-1541305X40	外螺纹	喷丸	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-1541305X50	外螺纹	喷丸	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-1541306X20	外螺纹	喷丸	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-1541306X30	外螺纹	喷丸	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-1541306X40	外螺纹	喷丸	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-1541306X50	外螺纹	喷丸	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-2541308X25	外螺纹	喷丸	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-2541308X30	外螺纹	喷丸	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-2541308X40	外螺纹	喷丸	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-2541308X50	外螺纹	喷丸	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-2541310X25	外螺纹	喷丸	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-2541310X30	外螺纹	喷丸	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-2541310X40	外螺纹	喷丸	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-2541310X50	外螺纹	喷丸	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350