

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
套筒钢强度等级 5.8。
POM 制压杆。
弹簧钢 D 级。


螺纹锁紧尼龙。

规格：
黑色氧化处理。

图纸提示：
L2 = 约两个螺距

1) 已胶合螺纹销

图纸



商品概述

订货号	D	D1	H	L	L1	T1	N	S	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋入 扭矩 约 Nm	旋松扭矩 约 Nm	安装扳手 订货号
03051-105	M5	2,4	2,3	18	7	0,8	0,8	1,5	3	10	0,12	0,08	03040-905
03051-106	M6	2,7	2,5	20	7	1	1	2	3	9	0,45	0,22	03040-906
03051-108	M8	3,5	3	22	8	1,4	1,2	2,5	4	16	1,05	0,37	03040-908
03051-110	M10	4	3	22	9	1,4	1,6	3	4	16	1,3	0,6	03040-910
03051-112	M12	6	4	28	10	2	2	4	5	27	2	1,3	03040-912
03051-116	M16	7,5	5	32	14	2,5	2,5	5	20	45	3,9	3	03040-916

