

## INCH Parts



### 产品说明

材料：  
套管钢强度等级 5.8。  
钢珠。  
弹簧钢 D 级。


螺纹锁紧尼龙。

规格：  
黑色氧化。顶珠硬化处理。

提示：  
英制产品目录中的D型和S型以英寸为单位，所有其他类型以mm为单位。

图纸提示：  
L2 = 约两个螺距

### 图纸



### 商品概述

| 订货号      | D       | D1  | H   | L  | L1 | S    | 初始位置<br>弹簧弹力<br>F1 约 N | 终点位置<br>弹簧弹力<br>F2 约 N | 旋入<br>扭矩<br>约 Nm | 旋松扭矩<br>约 Nm |
|----------|---------|-----|-----|----|----|------|------------------------|------------------------|------------------|--------------|
| 03031-A2 | 1/4-20  | 3,5 | 1   | 15 | 7  | 1/8  | 9                      | 13                     | 0,44             | 0,21         |
| 03031-AJ | 1/4-28  | 3,5 | 1   | 15 | 7  | 1/8  | 9                      | 13                     | 0,44             | 0,21         |
| 03031-A3 | 5/16-18 | 5   | 1,5 | 18 | 8  | 5/32 | 15                     | 30                     | 1,1              | 0,38         |
| 03031-A4 | 3/8-16  | 6   | 2   | 23 | 9  | 3/16 | 20                     | 40                     | 1,3              | 0,6          |
| 03031-A5 | 1/2-13  | 8   | 2,5 | 26 | 10 | 7/32 | 30                     | 55                     | 2                | 1,3          |
| 03031-A6 | 5/8-11  | 10  | 3,5 | 33 | 14 | 5/16 | 65                     | 125                    | 3,9              | 3            |