商品描述/产品说明

INCH Parts

把手分度



产品说明

材料：
钢制套筒强度等级为5.8。
钢制顶珠。
弹簧为KI. D.弹簧钢。

规格：
黑色氧化。顶珠硬化处理。

提示：
英制产品目录中的D型以英寸为单位，所有其他类型以mm为单位。

图纸



$a = 60°, F' = 1{,}732 \times F$
$a = 90°, F' = F$
$a = 120°, F' = 0{,}577 \times F$

商品概述

订货号	D	D1	L	H	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03000-AD	6-32	1,5	7	0,4	0,4	1,5	3
03000-AE	8-32	2,5	9	0,8	0,6	4	10
03000-AG	8-36	2,5	9	0,8	0,6	4	10
03000-A1	10-32	3	12	0,9	0,8	6	11
03000-A2	1/4-20	3,5	14	1	1	9	13
03000-AJ	1/4-28	3,5	14	1	1	9	13
03000-A3	5/16-18	5	16	1,5	1,2	15	30

商品概述

订货号	D	D1	L	H	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03000-A4	3/8-16	6	19	2	1,6	20	40
03000-A5	1/2-13	8	22	2,5	2	30	55
03000-A6	5/8-11	10	24	3,5	2,5	65	125