

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

**Matière :**

Acier.  
Inox 1.4305.

**Finition :**

Acier bruni, vis en acier 12.9.  
Inox naturel, vis en inox A2-70.

**Nota :**

Les bagues d'arrêt fendues externes entourent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l'arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.

La tolérance de l'arbre doit être en h11.

La fente située sur la face extérieure de la bague d'arrêt permet d'obtenir des forces de serrage jusqu'à 15 % supérieures à celles du modèle doté d'une fente sur la face intérieure. L'alésage reste cylindrique, ce qui permet d'entourer l'arbre avec précision. Déséquilibre réduit.


**Plage de température :**

-40 °C - +175 °C.

**Sur demande :**

Autres dimensions.

## Dessins



## Aperçu des articles

Référence	Type de forme	Matière du corps de base	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
07811-100801	à fente externe	acier	20	M3x8	8	18	22,4
07811-101001	à fente externe	acier	20	M3x10	10	24	26
07811-101201	à fente externe	acier	24	M4x12	12	28	31,8
07811-101601	à fente externe	acier	29	M5x16	16	34	39,4
07811-102001	à fente externe	acier	33	M6x18	20	40	46,4
07811-102501	à fente externe	acier	33	M6x18	25	45	50,8
07811-103001	à fente externe	acier	33	M6x18	30	54	58,6
07811-104001	à fente externe	acier	33	M6x18	40	60	65

## Aperçu des articles

Référence	Type de forme	Matière du corps de base	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
07811-105001	à fente externe	acier	41	M8x25	50	78	87
07811-100802	à fente externe	acier inoxydable	20	M3x8	8	18	22,4
07811-101002	à fente externe	acier inoxydable	20	M3x10	10	24	26
07811-101202	à fente externe	acier inoxydable	24	M4x12	12	28	31,8
07811-101602	à fente externe	acier inoxydable	29	M5x16	16	34	39,4
07811-102002	à fente externe	acier inoxydable	33	M6x18	20	40	46,4
07811-102502	à fente externe	acier inoxydable	33	M6x18	25	45	50,8
07811-103002	à fente externe	acier inoxydable	33	M6x18	30	54	58,6
07811-104002	à fente externe	acier inoxydable	33	M6x18	40	60	65
07811-105002	à fente externe	acier inoxydable	41	M8x25	50	78	87