



Popis

Materiál:

Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.

Provedení:

Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části, bryňované.

Upozornění:

Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004

Při $L \geq 60$ mm činí délka závitu 60 mm.

Na vyžádání:

Další vnější závity, délky šroubů, barvy, jakož i nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" dodáváme za příplatek i v jiných délkách.

Odkaz na výkres:

1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753

uvolnění vytažením



Výkresy



