

Technické informace

Rychlé upnutí - spolehlivá fixace

Dlouhá životnost a spolehlivost

Ještě delší životnost, ještě snadnější obsluha, ještě lepší bezpečnost. Tohoto vývojového cíle se nám dokonale podařilo dosáhnout pomocí nové generace. Jako uživatelé to zjistíte při prvním kontaktu: Nový rychloupínač KIPP lock sedí dobře v ruce a je stabilní. Obsluhovat jej lze rychle a přesto spolehlivě a bezpečně. Potřebnou odolnost zajišťují vysoce kvalitní materiály.



Přednosti:

Působivá stabilita:

Všechny modely vydrží snadno 300.000 upínacích cyklů

Dlouhá životnost:

Vysoce kvalitní kloubová pouzdra - žádné tvoření rýh

Extrémní odolnost:

Korozní odolnost díky povrchové úpravě NITROX

Mimořádná jednoduchost:

Zajištěná maticová hlava usnadňuje přestavení vřetene

Spolehlivost:

Použití konstantní síly při upínání a odjišťování

Ideální pro omezené místo:

Štíhlá konstrukce poskytuje prostor pro bezpečnou obsluhu

Optimální stabilita:

Díky kuželovému upínacímu ramenu s U-profilem

Bezpečnost při používání:

Na hladkých koncích se nemůže nic zachytit

Rychlost a flexibilita:

Snadná přestavba díky obsáhlému příslušenství

Ergonomie a neklouzavost:

Bezproblémová obsluha v pracovních rukavicích

Bezodrazivost:

POVRCH NITROX je ideální pro provoz s laserovými zařízeními

Bezpečnost při odjišťování:

Více volného prostoru mezi upínacím ramenem a rukojetí zabraňuje přiskřípnutí

Vysoká kompatibilita:

Díky podélným otvorům lze snadno namontovat na existující díry

Bezpečně upevněné a zablokované bezpečnostním zajištěním:

Vnitřní systém zamykání představuje kompletní vývojovou novinku společnosti KIPP. Nic nezůstane viset, nic se nezamotá. I v pracovních rukavicích je obsluha snadná.



Funkční princip bezpečnostního zajištění:

Obr. 1:

Blokovaný stav.

Bezpečná obsluha díky nové rukojeti - bez nežádoucích upínacích otlaků a rušivých kontur.



Obr. 2:

Odblokovaný stav.

Tahem za rukojeť se povolí tyčové blokování nacházející se na vnitřní straně.

