


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Hřbet řemenu a zuby CR.

Tažné větve kord ze skelného vlákna.

Krycí tkanina zubů z polyamidu.

Upozornění:

Nekonečné ozubené řemeny s obloukovým profilem zubu podle ISO 13050 s metrickou roztečí. Díky půlkruhovému tvaru obrysu zubů je zajištěna obzvlášť vysoká bezpečnost proti přeskoku zubu, spojená s velmi zaobleným záběrem zubu.

Zásadou zaobleného záběru zubu se značně snižuje hlučnost chodu.

Ozubené řemeny jsou robustní, hospodárné a mnohostranně použitelné.


Teplotní rozsah:

od -20 °C do +100 °C

Přednosti:

- Rychlost ozubeného řemenu v_{max} dovol. 50 m/s
- Přenositelný výkon až 2,39 kW
- Dovolené otáčky až 14000 ot./min.
- Nízká potřeba údržby a malá hlučnost
- Velmi dobrá chemická odolnost zejména vůči olejům, tukům a pohonným hmotám
- Přesné polohování a úhlová shodnost

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Profil	Šířka řemene	Účinná délka	Počet zubů
22062-0309X0201	HTD3M	9	201	67
22062-0309X0210	HTD3M	9	210	70
22062-0309X0213	HTD3M	9	213	71
22062-0309X0216	HTD3M	9	216	72
22062-0309X0225	HTD3M	9	225	75
22062-0309X0240	HTD3M	9	240	80
22062-0309X0252	HTD3M	9	252	84
22062-0309X0255	HTD3M	9	255	85
22062-0309X0267	HTD3M	9	267	89
22062-0309X0300	HTD3M	9	300	100
22062-0309X0312	HTD3M	9	312	104
22062-0309X0318	HTD3M	9	318	106
22062-0309X0330	HTD3M	9	330	110
22062-0309X0336	HTD3M	9	336	112
22062-0309X0339	HTD3M	9	339	113
22062-0309X0357	HTD3M	9	357	119
22062-0309X0363	HTD3M	9	363	121
22062-0309X0384	HTD3M	9	384	128

Přehled zboží

Objednací číslo	Profil	Šířka řemene	Účinná délka	Počet zubů
22062-0309X0390	HTD3M	9	390	130
22062-0309X0420	HTD3M	9	420	140
22062-0309X0447	HTD3M	9	447	149
22062-0309X0474	HTD3M	9	474	158
22062-0309X0480	HTD3M	9	480	160
22062-0309X0501	HTD3M	9	501	167
22062-0309X0513	HTD3M	9	513	171
22062-0309X0525	HTD3M	9	525	175
22062-0309X0537	HTD3M	9	537	179
22062-0309X0564	HTD3M	9	564	188
22062-0309X0570	HTD3M	9	570	190
22062-0309X0606	HTD3M	9	606	202
22062-0309X0612	HTD3M	9	612	204
22062-0309X0633	HTD3M	9	633	211
22062-0309X0669	HTD3M	9	669	223
22062-0309X0711	HTD3M	9	711	237
22062-0309X0822	HTD3M	9	822	274
22062-0309X0843	HTD3M	9	843	281
22062-0309X0882	HTD3M	9	882	294
22062-0309X0945	HTD3M	9	945	315
22062-0309X1002	HTD3M	9	1002	334
22062-0309X1041	HTD3M	9	1041	347
22062-0309X1068	HTD3M	9	1068	356
22062-0309X1071	HTD3M	9	1071	357
22062-0309X1125	HTD3M	9	1125	375
22062-0309X1245	HTD3M	9	1245	415
22062-0309X1500	HTD3M	9	1500	500
22062-0309X1569	HTD3M	9	1569	523
22062-0315X0201	HTD3M	15	201	67
22062-0315X0210	HTD3M	15	210	70
22062-0315X0213	HTD3M	15	213	71
22062-0315X0216	HTD3M	15	216	72
22062-0315X0225	HTD3M	15	225	75
22062-0315X0240	HTD3M	15	240	80
22062-0315X0252	HTD3M	15	252	84
22062-0315X0255	HTD3M	15	255	85
22062-0315X0267	HTD3M	15	267	89
22062-0315X0300	HTD3M	15	300	100
22062-0315X0312	HTD3M	15	312	104
22062-0315X0318	HTD3M	15	318	106
22062-0315X0330	HTD3M	15	330	110
22062-0315X0336	HTD3M	15	336	112
22062-0315X0339	HTD3M	15	339	113
22062-0315X0357	HTD3M	15	357	119
22062-0315X0363	HTD3M	15	363	121
22062-0315X0384	HTD3M	15	384	128
22062-0315X0390	HTD3M	15	390	130
22062-0315X0420	HTD3M	15	420	140
22062-0315X0447	HTD3M	15	447	149
22062-0315X0474	HTD3M	15	474	158
22062-0315X0480	HTD3M	15	480	160
22062-0315X0501	HTD3M	15	501	167
22062-0315X0513	HTD3M	15	513	171
22062-0315X0525	HTD3M	15	525	175
22062-0315X0537	HTD3M	15	537	179
22062-0315X0564	HTD3M	15	564	188
22062-0315X0570	HTD3M	15	570	190
22062-0315X0606	HTD3M	15	606	202
22062-0315X0612	HTD3M	15	612	204
22062-0315X0633	HTD3M	15	633	211
22062-0315X0669	HTD3M	15	669	223
22062-0315X0711	HTD3M	15	711	237
22062-0315X0822	HTD3M	15	822	274
22062-0315X0843	HTD3M	15	843	281
22062-0315X0882	HTD3M	15	882	294

Přehled zboží

Objednací číslo	Profil	Šířka řemene	Učinná délka	Počet zubů
22062-0315X0945	HTD3M	15	945	315
22062-0315X1002	HTD3M	15	1002	334
22062-0315X1041	HTD3M	15	1041	347
22062-0315X1068	HTD3M	15	1068	356
22062-0315X1071	HTD3M	15	1071	357
22062-0315X1125	HTD3M	15	1125	375
22062-0315X1245	HTD3M	15	1245	415
22062-0315X1500	HTD3M	15	1500	500
22062-0315X1569	HTD3M	15	1569	523