Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Aço temperado.

Versão:
peça brunida.

Indicação:
Além do teste da capacidade de carga (fator de segurança 5:1), todas as versões são submetidas adicionalmente a uma verificação visual.
Todos os olhais de suspensão são fornecidos com uma ficha de dados de segurança para a instalação.
Não utilize arruelas distanciadoras entre o flange da bucha e a superfície de apoio.
Os parafusos devem ser apertados com o torque informado, bem como verificados ou reapertados em intervalos regulares de tempo. Após a montagem, é necessário verificar se o olhal de suspensão pode virar e girar livremente em todas as direções.
Faça a elevação com cuidado, evite cargas com impacto.
A capacidade de carga estampada no olhal não pode ser ultrapassada.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	B	B1	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	L	S	SW	Capacidade máx. de carga kg	Torque de aperto Nm
07774-08	25,4	57,2	M8	12,7	38,1	12	91,3	62,7	8,7	1,2	25,4	6,3	19	400	10
07774-10	25,4	57,2	M10	12,7	38,1	15	91,3	62,7	8,7	1,2	25,4	6,3	19	450	17
07774-12	50,8	112,7	M12	25,4	76,2	18	161,9	101,6	14,3	1,6	38,1	19	32	1050	37
07774-16	50,8	112,7	M16	25,4	76,2	24	161,9	101,6	14,3	1,6	38,1	19	32	1900	80

Visão geral dos artigos

Código do artigo	B	B1	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	L	S	SW	Capacidade máx. de carga kg	Torque de aperto Nm
07774-20	50,8	112,7	M20	25,4	76,2	30	161,9	101,6	14,3	1,6	38,1	19	32	2150	134