Descrizione articolo/immagini prodotto











Descrizione

Materiale:
Acciaio inox.

Versione:
Superficie non trattata.

Nota:
Le prolunghe vengono utilizzate per allungare supporti oscillanti, pressori a molla, piedini di posizionamento, supporti regolabili e simili.

Possono essere avvitate su guide di base e anche direttamente sulla piastra d'appoggio mediante adattatori filettati.

Accessori:
Piastre d'appoggio 01042.
Guide di base 34000-15.
Supporti regolabili 02037-01.
Supporti 02156.
Supporti oscillanti 02005.
Piastre di fissaggio 33263.

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	E	L	L1	SW	T
02035-01-10025	M10	M10	19,6	25	11	17	18
02035-01-10035	M10	M10	19,6	35	11	17	18
02035-01-10050	M10	M10	19,6	50	11	17	18
02035-01-10100	M10	M10	19,6	100	11	17	25
02035-01-10150	M10	M10	19,6	150	11	17	25