Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Acciaio.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.

Versione:
Alloggiamento grigio argento martellato.
Tutti gli altri elementi sono bruniti.
Impugnatura sferica rossa.

Nota:
La corsa di avvicinamento è di 12 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 1,5 mm. Per questo è possibile serrare i pezzi con tolleranze fino a 1 mm. L'attrezzo di serraggio "arness" può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.
Per soddisfare le più svariate esigenze applicative, sono stati prodotti diversi accessori normalizzati. Vengono forniti come accessori speciali. Il pressore e tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati.
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.

Disegni







Curva di serraggio

Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni
04430-01	vedere il disegno

Sintesi articoli