05570 Zungen für Drehriegel ohne Anschlag Stahl

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Stahl.

Ausführung:
verzinkt.

Hinweis:
A* in mm bei Gehäuselänge H=18, H=26,1 oder H=35,5 mm.

Zubehör:
Drehriegel 05566.
Drehriegel mit Knebelbetätigung 05571.
Kompressions-Drehriegel 05574.
Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe 05575.
Drehriegel Zink, Feuerwehrwesen DIN 14925 05578-10.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	B	B1	A bei Gehäuselänge H=18	A bei H=26,1	A bei H=35,5	L	Passend zu Drehriegel norelem
05570-145X040	ohne Anschlag	nach oben gekröpft	19,5	8,1	4	12,1	21,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X060	ohne Anschlag	nach oben gekröpft	19,5	8,1	6	14,1	23,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X080	ohne Anschlag	nach oben gekröpft	19,5	8,1	8	16,1	25,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X100	ohne Anschlag	nach oben gekröpft	19,5	8,1	10	18,1	27,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X120	ohne Anschlag	nach oben gekröpft	19,5	8,1	12	20,1	29,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X140	ohne Anschlag	nach oben gekröpft	19,5	8,1	14	22,1	31,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X160	ohne Anschlag	nach oben gekröpft	19,5	8,1	16	24,1	33,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X180	ohne Anschlag	gerade	19,5	8,1	18	26,1	35,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X200	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	20	28,1	37,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X220	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	22	30,1	39,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	B	B1	A bei Gehäuselänge H=18	A bei H=26,1	A bei H=35,5	L	Passend zu Drehriegel norelem
05570-145X240	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	24	32,1	41,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X260	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	26	34,1	43,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X280	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	28	36,1	45,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X300	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	30	38,1	47,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X320	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	32	40,1	49,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X340	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	34	42,1	51,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X360	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	36	44,1	53,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X380	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	38	46,1	55,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X400	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	40	48,1	57,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X420	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	42	50,1	59,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X440	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	44	52,1	61,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X460	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	46	54,1	63,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X480	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	48	56,1	65,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-145X500	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	50	58,1	67,5	45	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-135X160	ohne Anschlag	nach oben gekröpft	19,5	8,1	16	24,1	33,5	35	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-135X180	ohne Anschlag	gerade	19,5	8,1	18	26,1	35,5	35	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-135X200	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	20	28,1	37,5	35	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-135X220	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	22	30,1	39,5	35	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
05570-135X240	ohne Anschlag	nach unten gekröpft	19,5	8,1	24	32,1	41,5	35	05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571