

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Descripción del producto:

Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo. La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.

Versión:

Casquillo roscado, muelle de compresión y pestillo con acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y de acabado natural.

Tapa del pestillo de varios colores:

- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035.

Aplicación:

El pasador de bloqueo con guía interior, gracias a su forma constructiva cerrada, se puede montar en puntos en que se genere una gran suciedad, como p. ej. polvo y chispas.

Ventajas:

Girando el pestillo 180° se repliega la clavija de bloqueo

La forma constructiva cerrada impide que penetre la suciedad en el casquillo roscado

El pasador de bloqueo se monta fácilmente gracias al hexágono del manguito

A petición:

Modelos especiales.

Accesorios:

Piezas de retención 03099.

Casquillos de posicionamiento 03099-50.

Indicación sobre el dibujo:


Forma A: sin tapa del pestillo, sin contratuerca

Forma B: sin tapa del pestillo, con contratuerca

Forma C: con tapa del pestillo, sin contratuerca

Forma D: con tapa del pestillo, con contratuerca

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Color del componente	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N	Fuerza del muelle final F2 aprox. N
03099-35-10405101	A	-	5	M10x1	16	45,8	25	15	9	3	6	13	-	1,3	8	14
03099-35-10406121	A	-	6	M12x1,5	17,4	55,4	30	19	10,2	3,6	8	14	-	1,8	8	15
03099-35-10408161	A	-	8	M16x1,5	21,6	71	40	26	14,4	4,8	10	19	-	2,3	15	35
03099-35-10410201	A	-	10	M20x1,5	24,8	80,5	50	30	17	6	12	22	-	2,8	20	60
03099-35-10505101	B	-	5	M10x1	16	45,8	25	15	9	3	6	13	17	1,3	8	14
03099-35-10506121	B	-	6	M12x1,5	17,4	55,4	30	19	10,2	3,6	8	14	19	1,8	8	15
03099-35-10508161	B	-	8	M16x1,5	21,6	71	40	26	14,4	4,8	10	19	24	2,3	15	35
03099-35-10510201	B	-	10	M20x1,5	24,8	80,5	50	30	17	6	12	22	30	2,8	20	60
03099-35-10605101	C	gris antracita RAL 7021	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
03099-35-10606121	C	gris antracita RAL 7021	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
03099-35-10608161	C	gris antracita RAL 7021	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
03099-35-10610201	C	gris antracita RAL 7021	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
03099-35-106051012	C	naranja puro RAL 2004	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
03099-35-106061212	C	naranja puro RAL 2004	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
03099-35-106081612	C	naranja puro RAL 2004	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
03099-35-106102012	C	naranja puro RAL 2004	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
03099-35-1060510116	C	amarillo colza RAL 1021	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
03099-35-1060612116	C	amarillo colza RAL 1021	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
03099-35-1060816116	C	amarillo colza RAL 1021	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
03099-35-1061020116	C	amarillo colza RAL 1021	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
03099-35-1060510148	C	rojo tráfico RAL 3020	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
03099-35-1060612148	C	rojo tráfico RAL 3020	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
03099-35-1060816148	C	rojo tráfico RAL 3020	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
03099-35-1061020148	C	rojo tráfico RAL 3020	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
03099-35-1060510186	C	verde señal RAL 6032	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
03099-35-1060612186	C	verde señal RAL 6032	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
03099-35-1060816186	C	verde señal RAL 6032	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
03099-35-1061020186	C	verde señal RAL 6032	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
03099-35-1060510187	C	azul tráfico RAL 5017	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
03099-35-1060612187	C	azul tráfico RAL 5017	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
03099-35-1060816187	C	azul tráfico RAL 5017	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
03099-35-1061020187	C	azul tráfico RAL 5017	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
03099-35-1060510188	C	gris claro RAL 7035	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
03099-35-1060612188	C	gris claro RAL 7035	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
03099-35-1060816188	C	gris claro RAL 7035	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
03099-35-1061020188	C	gris claro RAL 7035	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
03099-35-10705101	D	gris antracita RAL 7021	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
03099-35-10706121	D	gris antracita RAL 7021	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
03099-35-10708161	D	gris antracita RAL 7021	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
03099-35-10710201	D	gris antracita RAL 7021	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60
03099-35-107051012	D	naranja puro RAL 2004	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
03099-35-107061212	D	naranja puro RAL 2004	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15

Nuestros productos

Referencia	Forma	Color del componente	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N	Fuerza del muelle final F2 aprox. N
03099-35-107081612	D	naranja puro RAL 2004	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
03099-35-107102012	D	naranja puro RAL 2004	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60
03099-35-1070510116	D	amarillo colza RAL 1021	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
03099-35-1070612116	D	amarillo colza RAL 1021	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
03099-35-1070816116	D	amarillo colza RAL 1021	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
03099-35-1071020116	D	amarillo colza RAL 1021	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60
03099-35-1070510148	D	rojo tráfico RAL 3020	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
03099-35-1070612148	D	rojo tráfico RAL 3020	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
03099-35-1070816148	D	rojo tráfico RAL 3020	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
03099-35-1071020148	D	rojo tráfico RAL 3020	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60
03099-35-1070510186	D	verde señal RAL 6032	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
03099-35-1070612186	D	verde señal RAL 6032	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
03099-35-1070816186	D	verde señal RAL 6032	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
03099-35-1071020186	D	verde señal RAL 6032	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60
03099-35-1070510187	D	azul tráfico RAL 5017	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
03099-35-1070612187	D	azul tráfico RAL 5017	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
03099-35-1070816187	D	azul tráfico RAL 5017	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
03099-35-1071020187	D	azul tráfico RAL 5017	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60
03099-35-1070510188	D	gris claro RAL 7035	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
03099-35-1070612188	D	gris claro RAL 7035	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
03099-35-1070816188	D	gris claro RAL 7035	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
03099-35-1071020188	D	gris claro RAL 7035	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60