

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço zincado.

Indicação:

As esferas transferidoras com elementos de fixação podem ser montadas e desmontadas com facilidade pelo seu lado funcional. A fixação é efetuada com garras de mola. Estas garras permitem grandes tolerâncias na perfuração de montagem.

Elas possuem uma vedação de feltro, que protege contra a sujeira.


S = Espessura nominal mínima da peça da peça de suporte.

Indicação de desenho:


- 1) Esfera de carga
- 2) Esfera de suporte

Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço

Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável



Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	DK	D	D1	Ø do alojamento DB	H	H1	H2	S	Capacidade de carga C (N)
95160-115	B	15,8	24±0,1	31	25 +0,5	21	9,5	2,8	2	600
95160-122	B	22,2	36±0,1	45	37 +0,5	30	9,8	2,8	3	1600
95160-130	B	30	45±0,1	55	46 +0,5	37	13,8	4	6	3000

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	DK	D	D1	Ø do alojamento DB	H	H1	H2	S	Capacidade de carga C (N)
95160-215	C	15,8	24±0,1	31	25 +0,5	21	9,5	2,8	2	600
95160-222	C	22,2	36±0,1	45	37 +0,5	30	9,8	2,8	3	1600
95160-230	C	30	45±0,1	55	46 +0,5	37	13,8	4	6	3000