Descrição do artigo/Imagens dos produtos







Descrição

Material:
Alumínio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).

Versão:
endurecido termicamente, anodizado em cores naturais.

Indicação:
Perfil em alumínio na versão leve para construções com peso otimizado.

Sob consulta:
Corte em meia esquadria 15°, 30° e 45°.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Largura de ranhura	Perfil	L	Ix cm^4	Iy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3	Superfície do perfil cm^2	F1 máx. kN	Peso aprox. kg/m
10157-109090X1000	10	90x90	1000	210,5	210,5	46,78	46,78	23,46	12	6,34

Indicação(ões) sobre este artigo

Seu comprimento desejado não pôde ser visualizado?Fale conosco! Entre em contato agora mesmo com nossos especialistas.Observe que o comprimento máximo de fornecimento é de 6000 mm. Faça o seu pedido agora clicando aqui.