

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Termoplástico, grafite escuro.


Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:

Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.



Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material dos componentes	Cor Tampa	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
06245-106X15	aço	grafite RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-1061X15	aço	laranja RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-1062X15	aço	verde segurança RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-1063X15	aço	azul RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-1065X15	aço	cinza RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-1066X15	aço	vermelho RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-1067X15	aço	amarelo RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-106X20	aço	grafite RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-1061X20	aço	laranja RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-1062X20	aço	verde segurança RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-1063X20	aço	azul RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-1065X20	aço	cinza RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-1066X20	aço	vermelho RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-1067X20	aço	amarelo RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-106X25	aço	grafite RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-1061X25	aço	laranja RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-1062X25	aço	verde segurança RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-1063X25	aço	azul RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-1065X25	aço	cinza RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-1066X25	aço	vermelho RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	25

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material dos componentes	Cor Tampa	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
06245-1067X25	aço	amarelo RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-106X30	aço	grafite RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-1061X30	aço	laranja RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-1062X30	aço	verde segurança RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-1063X30	aço	azul RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-1065X30	aço	cinza RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-1066X30	aço	vermelho RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-1067X30	aço	amarelo RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-208X20	aço	grafite RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-2081X20	aço	laranja RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-2082X20	aço	verde segurança RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-2083X20	aço	azul RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-2085X20	aço	cinza RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-2086X20	aço	vermelho RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-2087X20	aço	amarelo RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-208X25	aço	grafite RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-2081X25	aço	laranja RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-2082X25	aço	verde segurança RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-2083X25	aço	azul RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-2085X25	aço	cinza RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-2086X25	aço	vermelho RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-2087X25	aço	amarelo RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-208X30	aço	grafite RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-2081X30	aço	laranja RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-2082X30	aço	verde segurança RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-2083X30	aço	azul RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-2085X30	aço	cinza RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-2086X30	aço	vermelho RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-2087X30	aço	amarelo RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-208X40	aço	grafite RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-2081X40	aço	laranja RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-2082X40	aço	verde segurança RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-2083X40	aço	azul RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-2085X40	aço	cinza RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-2086X40	aço	vermelho RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-2087X40	aço	amarelo RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-310X20	aço	grafite RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-3101X20	aço	laranja RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-3102X20	aço	verde segurança RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-3103X20	aço	azul RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-3105X20	aço	cinza RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-3106X20	aço	vermelho RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-3107X20	aço	amarelo RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-310X30	aço	grafite RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-3101X30	aço	laranja RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-3102X30	aço	verde segurança RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-3103X30	aço	azul RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-3105X30	aço	cinza RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-3106X30	aço	vermelho RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-3107X30	aço	amarelo RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-310X40	aço	grafite RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-3101X40	aço	laranja RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-3102X40	aço	verde segurança RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-3103X40	aço	azul RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-3105X40	aço	cinza RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-3106X40	aço	vermelho RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-3107X40	aço	amarelo RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-410X20	aço	grafite RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4101X20	aço	laranja RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4102X20	aço	verde segurança RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4103X20	aço	azul RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4105X20	aço	cinza RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4106X20	aço	vermelho RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4107X20	aço	amarelo RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-410X30	aço	grafite RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material dos componentes	Cor Tampa	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
06245-4101X30	aço	laranja RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4102X30	aço	verde segurança RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4103X30	aço	azul RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4105X30	aço	cinza RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4106X30	aço	vermelho RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4107X30	aço	amarelo RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-410X40	aço	grafite RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4101X40	aço	laranja RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4102X40	aço	verde segurança RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4103X40	aço	azul RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4105X40	aço	cinza RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4106X40	aço	vermelho RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4107X40	aço	amarelo RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-412X20	aço	grafite RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4121X20	aço	laranja RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4122X20	aço	verde segurança RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4123X20	aço	azul RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4125X20	aço	cinza RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4126X20	aço	vermelho RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4127X20	aço	amarelo RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-412X30	aço	grafite RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4121X30	aço	laranja RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4122X30	aço	verde segurança RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4123X30	aço	azul RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4125X30	aço	cinza RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4126X30	aço	vermelho RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4127X30	aço	amarelo RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-412X40	aço	grafite RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4121X40	aço	laranja RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4122X40	aço	verde segurança RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4123X40	aço	azul RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4125X40	aço	cinza RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4126X40	aço	vermelho RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4127X40	aço	amarelo RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-0106X15	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-01061X15	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-01062X15	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-01063X15	aço inoxidável	azul RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-01065X15	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-01066X15	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-01067X15	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-0106X20	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-01061X20	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-01062X20	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-01063X20	aço inoxidável	azul RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-01065X20	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-01066X20	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-01067X20	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-0106X25	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-01061X25	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-01062X25	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-01063X25	aço inoxidável	azul RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-01065X25	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-01066X25	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-01067X25	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-0106X30	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-01061X30	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-01062X30	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-01063X30	aço inoxidável	azul RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-01065X30	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-01066X30	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-01067X30	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-0208X20	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-02081X20	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-02082X20	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material dos componentes	Cor Tampa	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
06245-02083X20	aço inoxidável	azul RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-02085X20	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-02086X20	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-02087X20	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-0208X25	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-02081X25	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-02082X25	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-02083X25	aço inoxidável	azul RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-02085X25	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-02086X25	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-02087X25	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-0208X30	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-02081X30	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-02082X30	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-02083X30	aço inoxidável	azul RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-02085X30	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-02086X30	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-02087X30	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-0208X40	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-02081X40	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-02082X40	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-02083X40	aço inoxidável	azul RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-02085X40	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-02086X40	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-02087X40	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-0310X20	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-03101X20	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-03102X20	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-03103X20	aço inoxidável	azul RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-03105X20	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-03106X20	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-03107X20	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-0310X30	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-03101X30	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-03102X30	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-03103X30	aço inoxidável	azul RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-03105X30	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-03106X30	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-03107X30	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-0310X40	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-03101X40	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-03102X40	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-03103X40	aço inoxidável	azul RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-03105X40	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-03106X40	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-03107X40	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-0410X20	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04101X20	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04102X20	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04103X20	aço inoxidável	azul RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04105X20	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04106X20	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04107X20	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-0410X30	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04101X30	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04102X30	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04103X30	aço inoxidável	azul RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04105X30	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04106X30	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04107X30	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-0410X40	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04101X40	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04102X40	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04103X40	aço inoxidável	azul RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04105X40	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material dos componentes	Cor Tampa	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
06245-04106X40	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04107X40	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-0412X20	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04121X20	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04122X20	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04123X20	aço inoxidável	azul RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04125X20	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04126X20	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04127X20	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-0412X30	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04121X30	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04122X30	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04123X30	aço inoxidável	azul RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04125X30	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04126X30	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04127X30	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-0412X40	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04121X40	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04122X40	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04123X40	aço inoxidável	azul RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04125X40	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04126X40	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04127X40	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40