

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Corpo da manivela em ferro fundido maleável ou ferro fundido nodular.

Versão:



jateado.

Indicação:

Forma D: manivela com cabo anatômico giratório

Forma F: manivela com cabo anatômico fixo

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	A	D1	H	H1	H2	H3	SW	Diâmetro cabo anatômico
06490-206X10	D	63	20	80	52	20	28	10+0,2	16
06490-208X10	D	80	24	98	65	24	33	10+0,2	20
06490-208X12	D	80	24	98	65	24	33	12+0,2	20
06490-210X12	D	100	28	102	65	28	37	12+0,2	20

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	A	D1	H	H1	H2	H3	SW	Diâmetro cabo anatômico
06490-210X14	D	100	28	102	65	28	37	14+0,3	20
06490-212X14	D	125	34	120	80	34	40	14+0,3	25
06490-212X17	D	125	34	120	80	34	40	17+0,3	25
06490-216X17	D	160	37	131	83	38	48	17+0,3	25
06490-216X19	D	160	37	131	83	38	48	19+0,3	25
06490-220X19	D	200	40	158	105	44	53	19+0,3	32
06490-220X22	D	200	40	158	105	44	53	22+0,3	32
06490-106X10	F	63	20	80	52	20	28	10+0,2	16
06490-108X10	F	80	24	98	65	24	33	10+0,2	20
06490-108X12	F	80	24	98	65	24	33	12+0,2	20
06490-110X12	F	100	28	102	65	28	37	12+0,2	20
06490-110X14	F	100	28	102	65	28	37	14+0,3	20
06490-112X14	F	125	34	120	80	34	40	14+0,3	25
06490-112X17	F	125	34	120	80	34	40	17+0,3	25
06490-116X17	F	160	37	131	83	38	48	17+0,3	25
06490-116X19	F	160	37	131	83	38	48	19+0,3	25
06490-120X19	F	200	40	158	105	44	53	19+0,3	32
06490-120X22	F	200	40	158	105	44	53	22+0,3	32