


Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Corpo básico em ferro fundido nodular (GJS).
Mordentes em aço temperado endurecido.

Versão:

peça pintada na cor preta.
Mordente com superfície sem tratamento.

Indicação:

Com o grampo de fixação com força de fixação para baixo, a peça de usinagem será pressionada contra o contra-suporte, evitando ao mesmo tempo a elevação da peça. O grampo de fixação e o contra-suporte, ambos com força de aperto para baixo, são fixados com parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912. Em conjunto, estes elementos garantem uma fixação segura.


Forma B:

2 arruelas cônicas e 2 arruelas esféricas para M12 e M16 incluídas no fornecimento.

Indicação de desenho:

- 1) Arruela cônica e arruela esférica para M12 e M16
- 2) Peça de usinagem

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma
04540-02	B

