

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Duroplast PF 31, negro.

Cubo de acero niquelado o acero inoxidable 1.4305 con acabado natural.

Versión:

Con un brillo intenso.

A petición:


Otros agujeros de referencia.

Indicación sobre el dibujo:

Forma D: preperforada

Forma E: con agujero de referencia

Planos



Nuestros productos

Volantes de disco sin empuñadura, casquillo de acero

Referencia	Forma	Versión 1	Material del componente	D1	D2	D3	D4	D8	H	H2	L1	L2	L3
06288-0100X06	D	preperforado	acero	100	6	22	20	29	12	8	29,5	19	39
06288-0125X08	D	preperforado	acero	125	8	26	21	34	15	8	34	24	46
06288-0140X08	D	preperforado	acero	140	8	30	25	39	16	8	38,5	27	52
06288-0160X10	D	preperforado	acero	160	10	33	30	43	20	8	41,3	30,1	57
06288-1100X10	E	agujero de referencia	acero	100	10H8	22	20	29	-	8	29,5	19	39
06288-1125X12	E	agujero de referencia	acero	125	12H8	26	21	34	-	8	34	24	46
06288-2100X06	D	preperforado	acero inoxidable	100	6	22	20	29	12	8	29,5	19	39
06288-2125X08	D	preperforado	acero inoxidable	125	8	26	21	34	15	8	34	24	46
06288-2160X10	D	preperforado	acero inoxidable	160	10	33	30	43	20	8	41,3	30,1	57

Nuestros productos
