

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.

Nota :

Sur demande, nos palettes sont également disponibles avec rainures ou trame modulaire.

Type A:


Surfaces d'appui rectifiées. (Ra 0,8).

Type B:

Faces d'appui (Ra 0,8) et chants (Ra 1,6) rectifiés.


Type C:

Surfaces d'appui et chants fraisés (Ra 3,2).




Dessins


Type A



Type B



Type C



Aperçu des articles

Référence Type A	Référence Type B	Référence Type C	L	S	A
01150-001	01150-0011	01150-00111	200	25	25
01150-002	01150-0021	01150-00211	250	35	35
01150-004	01150-0041	01150-00411	320	40	40

## Aperçu des articles

Référence Type A	Référence Type B	Référence Type C	L	S	A
01150-006	01150-0061	01150-00611	400	45	50
01150-008	01150-0081	01150-00811	500	50	60
01150-010	01150-0101	01150-01011	630	63	70
01150-012	01150-0121	01150-01211	800	70	100