

## Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Fonte grise EN GJL 250.

**Finition :**

Les surfaces de référence sont usinées.


**Nota :**

Les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis. Une tôle de protection empêche que les trous des équerres doubles soient remplis de copeaux.

**Indication de dessin :**

Surfaces usinées : +0,2 mm/ +0,5 mm

Surfaces brutes :  $\pm 2$  mm



## Aperçu des articles

Référence	A	C	D	D1	D2	E	E1	E2	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
01270-320125	32,5	75	30	50	400	40	20	40	378	65	320	332	330	125	115
01270-400150	50	120	30	70	500	40	20	42	485	80	400	412	410	150	142
01270-500200	55	150	30	100	630	40	20	53	603	90	500	512	510	200	190