


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Fonte grise EN G.JL 250 stabilisée.

Nota :

La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.

Indication de dessin :

Surfaces usinées: ±0,25 mm


Surfaces brutes: ±2 mm

Tolérances sur longueur:


≤200 mm: +3/+10

de 201 mm à 590 mm: +8/+15

≥600 mm: +20/+50



Dessins



Aperçu des articles

Référence	L = Longueur	B	H	≈ S	R
01760-01X	100/200	80	63	12	6
01760-02X	200/400	100	80	16	8
01760-03X	200/300/600	160	100	22	10

## Aperçu des articles

Référence	L = Longueur	B	H	≈ S	R
01760-04X	200/300/600	200	160	25	16
01760-05X	300/600	250	200	28	20