

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps : acier de traitement.

Finition :

Corps : traité et bruni.

Surfaces d'appui traitées.

Nota :

Les pieds filetés servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. Ils peuvent également s'intégrer dans des éléments de serrage ou d'appui standard. Il est recommandé de rectifier les pieds filetés de type A après montage pour parfaire l'assise.

Indication de dessin :


Forme A : Surface plane usinée, traitée

Forme B : Surface plane traitée et rectifiée

Forme C : Surface bombée, traitée

Forme D : Surface à picots, trempée

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	B	D	G	H	R	SW
02041-106010	A	11	10	M6	10	-	10
02041-106020	A	11	10	M6	20	-	10
02041-108010	A	13	13	M8	10	-	13
02041-108015	A	13	13	M8	15	-	13
02041-108030	A	13	13	M8	30	-	13
02041-110010	A	16	17	M10	10	-	17
02041-110020	A	16	17	M10	20	-	17
02041-110040	A	16	17	M10	40	-	17
02041-112010	A	20	19	M12	10	-	19
02041-112025	A	20	19	M12	25	-	19
02041-112050	A	20	19	M12	50	-	19
02041-116015	A	24	27	M16	15	-	27
02041-116030	A	24	27	M16	30	-	27
02041-116060	A	24	27	M16	60	-	27
02041-120040	A	29	32	M20	40	-	32
02041-120080	A	29	32	M20	80	-	32
02041-206010	B	11	10	M6	10	-	10
02041-206020	B	11	10	M6	20	-	10
02041-208010	B	13	13	M8	10	-	13
02041-208015	B	13	13	M8	15	-	13
02041-208030	B	13	13	M8	30	-	13

Aperçu des articles

Référence	Forme	B	D	G	H	R	SW
02041-210010	B	16	17	M10	10	-	17
02041-210020	B	16	17	M10	20	-	17
02041-210040	B	16	17	M10	40	-	17
02041-212010	B	20	19	M12	10	-	19
02041-212025	B	20	19	M12	25	-	19
02041-212050	B	20	19	M12	50	-	19
02041-216015	B	24	27	M16	15	-	27
02041-216030	B	24	27	M16	30	-	27
02041-216060	B	24	27	M16	60	-	27
02041-220040	B	29	32	M20	40	-	32
02041-220080	B	29	32	M20	80	-	32
02041-306010	C	11	10	M6	10	15	10
02041-306020	C	11	10	M6	20	15	10
02041-308010	C	13	13	M8	10	20	13
02041-308015	C	13	13	M8	15	20	13
02041-308030	C	13	13	M8	30	20	13
02041-310010	C	16	17	M10	10	30	17
02041-310020	C	16	17	M10	20	30	17
02041-310040	C	16	17	M10	40	30	17
02041-312010	C	20	19	M12	10	40	19
02041-312025	C	20	19	M12	25	35	19
02041-312050	C	20	19	M12	50	35	19
02041-316015	C	24	27	M16	15	50	27
02041-316030	C	24	27	M16	30	50	27
02041-316060	C	24	27	M16	60	50	27
02041-320040	C	29	32	M20	40	60	32
02041-320080	C	29	32	M20	80	60	32
02041-406010	D	11	10	M6	10	-	10
02041-406020	D	11	10	M6	20	-	10
02041-408015	D	13	13	M8	15	-	13
02041-408030	D	13	13	M8	30	-	13
02041-410020	D	16	17	M10	20	-	17
02041-410040	D	16	17	M10	40	-	17
02041-412025	D	20	19	M12	25	-	19
02041-412050	D	20	19	M12	50	-	19
02041-416030	D	24	27	M16	30	-	27
02041-416060	D	24	27	M16	60	-	27
02041-420040	D	29	32	M20	40	-	32
02041-420080	D	29	32	M20	80	-	32