


Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Acier de cémentation.

Finition :

Trempé et rectifié (HRC 60 ±2).

Nota :

Les cimblots facilitent les opérations d'assemblage et de positionnement. Associés aux douilles de fixation trempées 02026, ils permettent un changement d'outillage d'une grande répétabilité, rapide et à faible usure.


Les modèles D1 = 5 et D1 = 6 n'ont pas de taraudage.

Indication de dessin :

Forme B : Cimblot cylindrique

Forme C : Cimblot dégagé

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	Finition 1	B	D1	D2	G	H	H1	H2	R	T
02025-205	B	version courte	-	5	3	-	8	3	5	1,50	-
02025-206	B	version courte	-	6	4	-	10	4	6	1,80	-
02025-208	B	version courte	-	8	6	M2,5	11,4	6	7,4	2,5	5
02025-210	B	version courte	-	10	7	M2,5	13,7	7	9,7	3	5
02025-212	B	version courte	-	12	8	M3	16	8	12	3,5	6
02025-216	B	version courte	-	16	12	M4	20	12	15	5	8
02025-220	B	version courte	-	20	14	M5	25,5	14	19,5	6	10
02025-305	B	version longue	-	5	3	-	10	3	5	1,50	-
02025-306	B	version longue	-	6	4	-	12	4	6	1,80	-
02025-308	B	version longue	-	8	6	M2,5	17,4	6	7,4	2,5	5
02025-310	B	version longue	-	10	7	M2,5	21,7	7	9,7	3	5
02025-312	B	version longue	-	12	8	M3	24	8	12	3,5	6
02025-316	B	version longue	-	16	12	M4	29	12	15	5	8
02025-320	B	version longue	-	20	14	M5	35,5	14	19,5	6	10
02025-405	C	version courte	-	5	3	-	8	3	5	1,50	-
02025-406	C	version courte	-	6	4	-	10	4	6	1,80	-
02025-408	C	version courte	2,5	8	6	M2,5	11,4	6	7,4	2,5	5
02025-410	C	version courte	3,0	10	7	M2,5	13,7	7	9,7	3	5
02025-412	C	version courte	3,5	12	8	M3	16	8	12	3,5	6
02025-416	C	version courte	5	16	12	M4	20	12	15	5	8
02025-420	C	version courte	6	20	14	M5	25,5	14	19,5	6	10
02025-505	C	version longue	-	5	3	-	10	3	5	1,50	-
02025-506	C	version longue	-	6	4	-	12	4	6	1,80	-
02025-508	C	version longue	2,5	8	6	M2,5	17,4	6	7,4	2,5	5
02025-510	C	version longue	3,0	10	7	M2,5	21,7	7	9,7	3	5
02025-512	C	version longue	3,5	12	8	M3	24	8	12	3,5	6
02025-516	C	version longue	5	16	12	M4	29	12	15	5	8
02025-520	C	version longue	6	20	14	M5	35,5	14	19,5	6	10

