

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Polyester.

Finition :

Bicouche. Les boucles d'extrémité sont intégralement renforcées des deux côtés, rajeunies à la moitié de la largeur de la bande.

Nota :

Les sangles de levage sont conformes à la norme DIN EN 1492-1. Elles sont composées d'une sangle en polyester haute résistance. La sangle est en outre pourvue d'une surface imprégnée de polyuréthane, résistante à l'abrasion. La capacité de charge nominale et le code-barres tonnes (capacité de charge une barre par tonne) des sangles de levage sont soit tissés, soit imprimés sur la sangle. L'étiquette de sécurité comportant le marquage CE et les données techniques est solidement cousue à l'anse circulaire.

La couleur de la sangle de levage correspond au code couleur en vigueur pour les charges admissibles en ce qui concerne les accessoires d'élingage textiles.

Les anses de levage présentent une résistance élevée aux UV et une faible absorption d'humidité.

Facteur de sécurité 7:1

Exemple : charge admissible 1 000 kg = force de rupture 7 000 kg.

Les anses de levage possèdent le marquage CE conformément aux directives européennes sur les machines.

La charge admissible indiquée s'applique à la traction constante. La suspension en U permet de doubler la capacité de charge.


Plage de température :

-40 °C jusqu'à +100 °C.

Description de l'article/illustrations du produit



Dessins



Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	B	L1	Charge admissible en kg
07798-02-0100010	violet	30	1 m	1000
07798-02-0100020	violet	30	2 m	1000
07798-02-0100030	violet	30	3 m	1000
07798-02-0100040	violet	30	4 m	1000
07798-02-0100050	violet	30	5 m	1000
07798-02-0200010	vert	60	1 m	2000
07798-02-0200020	vert	60	2 m	2000
07798-02-0200030	vert	60	3 m	2000
07798-02-0200040	vert	60	4 m	2000
07798-02-0200050	vert	60	5 m	2000
07798-02-0300010	jaune	90	1 m	3000
07798-02-0300020	jaune	90	2 m	3000
07798-02-0300030	jaune	90	3 m	3000
07798-02-0300040	jaune	90	4 m	3000
07798-02-0300050	jaune	90	5 m	3000
07798-02-0400010	gris	120	1 m	4000
07798-02-0400020	gris	120	2 m	4000
07798-02-0400030	gris	120	3 m	4000
07798-02-0400040	gris	120	4 m	4000
07798-02-0400050	gris	120	5 m	4000
07798-02-0500010	rouge	150	1 m	5000
07798-02-0500020	rouge	150	2 m	5000
07798-02-0500030	rouge	150	3 m	5000
07798-02-0500040	rouge	150	4 m	5000
07798-02-0500050	rouge	150	5 m	5000