

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Thermoplastique, gris foncé.
Insert ou tige filetée en acier 5.8.

Finition :

Acier zingué passivé bleu

Nota :

Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.

Indication de dessin :

Forme D : insert taraudé, sans pastille
Forme K : insert taraudé, avec pastille
Forme E : insert lisse, sans pastille
Forme H : insert lisse, avec pastille
Forme L : tige filetée

Aperçu des articles

Volants de positionnement, taraudage, pouces

| Référence | Forme | D | D1 | D2 | H | H1 | T |
|------------|-------|---------|----|------|----|----|----|
| 06266-11A1 | D | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |
| 06266-11A2 | D | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |
| 06266-11A3 | D | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |
| 06266-12A3 | D | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |
| 06266-12A4 | D | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |
| 06266-13A4 | D | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |
| 06266-13A5 | D | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |

Volants de positionnement, taraudage, pouces

| Référence | Forme | D | D1 | D2 | H | H1 | T |
|-------------|-------|---------|----|------|----|----|----|
| 06266-21A1Δ | K | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |
| 06266-21A2Δ | K | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |
| 06266-21A3Δ | K | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |
| 06266-22A3Δ | K | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |
| 06266-22A4Δ | K | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |
| 06266-23A4Δ | K | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |
| 06266-23A5Δ | K | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |

Volants de positionnement, avec douille, pouces

| Référence | Forme | D | D1 | D2 | H | H1 | T |
|------------|-------|-------|----|------|----|----|----|
| 06266-31CM | E | 0,25 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |
| 06266-32CN | E | 0,312 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |
| 06266-33CO | E | 0,375 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |

Volants de positionnement, avec douille, pouces

| Référence | Forme | Taille | D | D1 | D2 | H | H1 | T |
|-------------|-------|--------|------|----|------|----|----|----|
| 06266-41CMA | H | 1 | 0,25 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |

Aperçu des articles

| Référence | Forme | Taille | D | D1 | D2 | H | H1 | T |
|-------------|-------|--------|-------|----|----|----|----|----|
| 06266-42CND | H | 2 | 0,312 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |
| 06266-43C0D | H | 3 | 0,375 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |

Volants de positionnement, filetage, pouces

| Référence | Forme | Taille | D | D1 | D2 | H | H1 | L |
|--------------|-------|--------|---------|----|------|----|----|-------|
| 06266-51A1DX | L | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10/20 |
| 06266-51A2DX | L | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20/30 |
| 06266-51A3DX | L | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20/40 |
| 06266-52A3DX | L | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20/40 |
| 06266-52A4DX | L | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20/40 |
| 06266-53A4DX | L | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20/40 |
| 06266-53A5DX | L | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30/60 |