Description de l'article/illustrations du produit

## Description

**Matière :**
Rails en acier.
Vis en acier.
Clavette parallèle en inox.
Bouchon en plastique.

**Finition :**
Rails brillants et trempés.
Vis en acier galvanisé.

**Nota :**
Les rails de guidage se vissent par le haut. Un ou plusieurs chariots de guidage à peuvent être montés sur ces derniers. La rainure des deux côtés permet d'assembler facilement les rails à l'aide d'une clavette parallèle.

Les bouchons sont toujours livrés en bleu RAL5002 par défaut.

Également adaptés au dispositif :
Chariots de guidage à galets pour rails de guidage 21351.
Rails de guidage linéaires 21355.
Vis à tête cylindrique à six pans creux 07160 avec filetage M5 pour la taille 2 ou filetage M8 pour la taille 3.

**Avantages :**
Il est possible de créer des formes complexes à partir des rails de guidage linéaires et courbes.

**Sur demande :**
Autres angles et rayons.
Bouchons disponibles dans d'autres coloris.
Revêtement diamanté.

**Contenu de la livraison :**
Bouchon bleu RAL 5002.
Clavettes parallèles.

**Accessoires :**
Clavettes parallèles 03288-06X22 et 03288-106X22 pour la taille 2, 03288-08X28 et 03288-108X28 pour la taille 3.

## Dessins




## Aperçu des articles

| Référence | Taille | B | D | D1 | H | R | T | W° | W1° | W2° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21356-2120200045 | 2 | 20 | 6 | 9,5 | 21 | 200 | 8,5 | 45 | 7,5 | 15 |
| 21356-2120200090 | 2 | 20 | 6 | 9,5 | 21 | 200 | 8,5 | 90 | 7,5 | 15 |
| 21356-2120200180 | 2 | 20 | 6 | 9,5 | 21 | 200 | 8,5 | 180 | 7,5 | 15 |
| 21356-2120300045 | 2 | 20 | 6 | 9,5 | 21 | 300 | 8,5 | 45 | 7,5 | 15 |
| 21356-2120300090 | 2 | 20 | 6 | 9,5 | 21 | 300 | 8,5 | 90 | 7,5 | 15 |
| 21356-2120300180 | 2 | 20 | 6 | 9,5 | 21 | 300 | 8,5 | 180 | 7,5 | 15 |
| 21356-2120400045 | 2 | 20 | 6 | 9,5 | 21 | 400 | 8,5 | 45 | 3,75 | 7,5 |
| 21356-2120400090 | 2 | 20 | 6 | 9,5 | 21 | 400 | 8,5 | 90 | 3,75 | 7,5 |
| 21356-2120400180 | 2 | 20 | 6 | 9,5 | 21 | 400 | 8,5 | 180 | 3,75 | 7,5 |
| 21356-3120300045 | 3 | 28 | 9 | 14 | 28 | 300 | 12 | 45 | 7,5 | 15 |
| 21356-3120300090 | 3 | 28 | 9 | 14 | 28 | 300 | 12 | 90 | 7,5 | 15 |
| 21356-3120300180 | 3 | 28 | 9 | 14 | 28 | 300 | 12 | 180 | 7,5 | 15 |
| 21356-3120400045 | 3 | 28 | 9 | 14 | 28 | 400 | 12 | 45 | 3,75 | 7,5 |
| 21356-3120400090 | 3 | 28 | 9 | 14 | 28 | 400 | 12 | 90 | 3,75 | 7,5 |
| 21356-3120400180 | 3 | 28 | 9 | 14 | 28 | 400 | 12 | 180 | 3,75 | 7,5 |
| 21356-3120500045 | 3 | 28 | 9 | 14 | 28 | 500 | 12 | 45 | 3,75 | 7,5 |
| 21356-3120500090 | 3 | 28 | 9 | 14 | 28 | 500 | 12 | 90 | 3,75 | 7,5 |