


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier, inox A2 ou inox A4.

Finition :

Acier classe de résistance 04, électrozingué ou bruni.

Inox A2, poli.


Inox A4, poli.

Nota :

Cet écrou hexagonal est utilisé dans les assemblages par vis à capacité de charge réduite, par ex. comme contre-écrou pour les embouts à chape ou à rotule.

Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Surface corps	Finition 2	D	E	H	SW	DIN	ISO
07212-05	acier	galvanisée	filetage à droite	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	-
07212-06	acier	galvanisée	filetage à droite	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-006	acier	galvanisée	filetage à droite	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-08	acier	galvanisée	filetage à droite	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-008	acier	galvanisée	filetage à droite	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-10	acier	galvanisée	filetage à droite	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-103	acier	galvanisée	filetage à droite	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-104	acier	galvanisée	filetage à droite	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-12	acier	galvanisée	filetage à droite	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-123	acier	galvanisée	filetage à droite	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-124	acier	galvanisée	filetage à droite	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-14	acier	galvanisée	filetage à droite	M14	24,49	7	22	DIN 439	-
07212-16	acier	galvanisée	filetage à droite	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-163	acier	galvanisée	filetage à droite	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-183	acier	galvanisée	filetage à droite	M18x1,5	29,56	9	27	DIN 439	-
07212-20	acier	galvanisée	filetage à droite	M20	32,95	10	30	DIN 439	-
07212-203	acier	galvanisée	filetage à droite	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
07212-223	acier	galvanisée	filetage à droite	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
07212-24	acier	galvanisée	filetage à droite	M24	39,55	12	36	DIN 439	-
07212-30	acier	galvanisée	filetage à droite	M30	50,85	15	46	DIN 439	-
07212-061	acier	galvanisée	filetage à gauche	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-081	acier	galvanisée	filetage à gauche	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-101	acier	galvanisée	filetage à gauche	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-1031	acier	galvanisée	filetage à gauche	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-1041	acier	galvanisée	filetage à gauche	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-121	acier	galvanisée	filetage à gauche	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-1231	acier	galvanisée	filetage à gauche	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-1241	acier	galvanisée	filetage à gauche	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-161	acier	galvanisée	filetage à gauche	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-2031	acier	galvanisée	filetage à gauche	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Surface corps	Finition 2	D	E	H	SW	DIN	ISO
07212-2231	acier	galvanisée	filetage à gauche	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
07212-205	acier	bruni	filetage à droite	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	-
07212-206	acier	bruni	filetage à droite	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-2063	acier	bruni	filetage à droite	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-208	acier	bruni	filetage à droite	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-2083	acier	bruni	filetage à droite	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-210	acier	bruni	filetage à droite	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-2103	acier	bruni	filetage à droite	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-212	acier	bruni	filetage à droite	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-2124	acier	bruni	filetage à droite	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-216	acier	bruni	filetage à droite	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-2163	acier	bruni	filetage à droite	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-2203	acier	bruni	filetage à droite	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
07212-2243	acier	bruni	filetage à droite	M24x2	39,6	12	36	DIN 439	-
07212-105	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	-
07212-106	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-1062	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-108	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-1083	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-110	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-1104	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-1103	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-112	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-1123	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-1124	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-114	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M14	24,49	7	22	DIN 439	-
07212-116	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-1163	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-120	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M20	32,95	10	30	DIN 439	-
07212-1203	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
07212-1223	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
07212-1244	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M24	39,55	12	36	DIN 439	-
07212-1243	acier inoxydable A2	naturel	filetage à droite	M24x2	39,6	12	36	DIN 439	-
07212-1061	acier inoxydable A2	naturel	filetage à gauche	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-1081	acier inoxydable A2	naturel	filetage à gauche	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-1101	acier inoxydable A2	naturel	filetage à gauche	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-11031	acier inoxydable A2	naturel	filetage à gauche	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-11041	acier inoxydable A2	naturel	filetage à gauche	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-1121	acier inoxydable A2	naturel	filetage à gauche	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-11231	acier inoxydable A2	naturel	filetage à gauche	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-1161	acier inoxydable A2	naturel	filetage à gauche	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-12031	acier inoxydable A2	naturel	filetage à gauche	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
07212-12231	acier inoxydable A2	naturel	filetage à gauche	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
07212-605	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	-
07212-606	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-6062	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
07212-608	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-6083	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
07212-610	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-6103	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-6104	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
07212-612	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-6123	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-6124	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
07212-614	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M14	24,49	7	22	DIN 439	-
07212-616	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-6163	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
07212-620	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M20	32,95	10	30	DIN 439	-
07212-6203	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
07212-6223	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
07212-6244	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M24	39,55	12	36	DIN 439	-
07212-6243	acier inoxydable A4	naturel	filetage à droite	M24x2	39,6	12	36	DIN 439	-

