

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

## Matière :

Profil d'aluminium EN AW-6060.

## Finition :

Anodisée, satinée.

## Nota :


Les poignées en profilé sont disponibles avec insert taraudé M6 ou avec trou lisse pour vis à tête fraisée M5 pour le montage latéral.

## Montage :

Forme A Fixation par l'arrière.

Forme B Fixation en façade.

## Dessins



## Aperçu des articles

Référence	Forme	Couleur du corps de base	A	D	H	L	T	Charge N
06952-086061	A	anodisé noir	86	M6	59	106	50	500
06952-100061	A	anodisé noir	100	M6	59	120	50	500
06952-120061	A	anodisé noir	120	M6	59	140	50	500
06952-086063	A	anodisé naturel	86	M6	59	106	50	500

## Aperçu des articles

Référence	Forme	Couleur du corps de base	A	D	H	L	T	Charge N
06952-100063	A	anodisé naturel	100	M6	59	120	50	500
06952-120063	A	anodisé naturel	120	M6	59	140	50	500
06952-086051	B	anodisé noir	86	5,5	59	106	50	500
06952-100051	B	anodisé noir	100	5,5	59	120	50	500
06952-120051	B	anodisé noir	120	5,5	59	140	50	500
06952-086053	B	anodisé naturel	86	5,5	59	106	50	500
06952-100053	B	anodisé naturel	100	5,5	59	120	50	500
06952-120053	B	anodisé naturel	120	5,5	59	140	50	500