

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Termoplástico de poliamida reforzada, gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.


Versión:

Pernos roscados de acero pasivado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.

Ventajas:

Los tornillos moleteados se pueden apretar y aflojar sin herramienta.
Adecuados para la fijación y sujeción manual.
Distintos tamaños de rosca y longitudes de rosca.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del componente	D	D1	D3	H	K	L
06091-01-1804X10	acero de corte fácil	M4	18	9	13	8	10
06091-01-1804X15	acero de corte fácil	M4	18	9	13	8	15
06091-01-2005X10	acero de corte fácil	M5	20	10,6	15	9	10
06091-01-2005X15	acero de corte fácil	M5	20	10,6	15	9	15
06091-01-2005X20	acero de corte fácil	M5	20	10,6	15	9	20
06091-01-2506X10	acero de corte fácil	M6	25	12	17	10	10
06091-01-2506X15	acero de corte fácil	M6	25	12	17	10	15
06091-01-2506X20	acero de corte fácil	M6	25	12	17	10	20
06091-01-2506X30	acero de corte fácil	M6	25	12	17	10	30
06091-01-2506X40	acero de corte fácil	M6	25	12	17	10	40
06091-01-3208X15	acero de corte fácil	M8	32	14	22	13	15
06091-01-3208X20	acero de corte fácil	M8	32	14	22	13	20
06091-01-3208X30	acero de corte fácil	M8	32	14	22	13	30
06091-01-3208X40	acero de corte fácil	M8	32	14	22	13	40
06091-01-4010X20	acero de corte fácil	M10	40	18	25	14	20
06091-01-4010X30	acero de corte fácil	M10	40	18	25	14	30
06091-01-4010X40	acero de corte fácil	M10	40	18	25	14	40
06091-01-18042X10	acero inoxidable	M4	18	9	13	8	10
06091-01-18042X15	acero inoxidable	M4	18	9	13	8	15
06091-01-20052X10	acero inoxidable	M5	20	10,6	15	9	10
06091-01-20052X15	acero inoxidable	M5	20	10,6	15	9	15
06091-01-20052X20	acero inoxidable	M5	20	10,6	15	9	20
06091-01-25062X10	acero inoxidable	M6	25	12	17	10	10
06091-01-25062X15	acero inoxidable	M6	25	12	17	10	15
06091-01-25062X20	acero inoxidable	M6	25	12	17	10	20
06091-01-25062X30	acero inoxidable	M6	25	12	17	10	30

Nuestros productos

Referencia	Material del componente	D	D1	D3	H	K	L
06091-01-25062X40	acero inoxidable	M6	25	12	17	10	40
06091-01-32082X15	acero inoxidable	M8	32	14	22	13	15
06091-01-32082X20	acero inoxidable	M8	32	14	22	13	20
06091-01-32082X30	acero inoxidable	M8	32	14	22	13	30
06091-01-32082X40	acero inoxidable	M8	32	14	22	13	40
06091-01-40102X20	acero inoxidable	M10	40	18	25	14	20
06091-01-40102X30	acero inoxidable	M10	40	18	25	14	30
06091-01-40102X40	acero inoxidable	M10	40	18	25	14	40