

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

**Material:**

Termoplástico poliamida reforzado, gris antracita RAL 7021.  
Piezas de acero clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

**Versión:**

Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.

**Indicación:**

Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.

**Aplicación:**

Estas empuñaduras en cruz se han desarrollado especialmente para aplicaciones con altos requisitos de higiene. El contorno del mango cerrado con superficie lisa es muy fácil de limpiar.

**Ventajas:**

Resistencia a la humedad y a los agentes de limpieza (para la desinfección), no presenta efectos secundarios tóxicos (biocompatible).  
Las empuñaduras en cruz se pueden apretar y aflojar sin herramienta.  
Adecuadas para la fijación y sujeción manual. Distintos tamaños de la rosca.

**A petición:**


Modelos especiales.

**Indicación sobre el dibujo:**

Forma K: casquillo roscado

Forma L: rosca exterior

## Planos



## Nuestros productos

| Referencia   | Forma | Material del componente | Superficie componente | Color del cuerpo de base | D  | D1 | D2   | H  | H2 | H3  | L | T  |
|--------------|-------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----|----|------|----|----|-----|---|----|
| 06174-250590 | K     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M5 | 25 | 10   | 18 | 9  | 7   | - | 9  |
| 06174-320690 | K     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | - | 12 |
| 06174-400690 | K     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10  | - | 12 |
| 06174-400890 | K     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10  | - | 12 |

## Nuestros productos

| Referencia       | Forma | Material del componente | Superficie componente | Color del cuerpo de base | D   | D1 | D2   | H  | H2   | H3   | L  | T  |
|------------------|-------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----|----|------|----|------|------|----|----|
| 06174-500890     | K     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M8  | 50 | 19   | 32 | 18   | 12   | -  | 17 |
| 06174-501090     | K     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M10 | 50 | 19   | 32 | 18   | 12   | -  | 17 |
| 06174-631090     | K     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M10 | 63 | 19   | 38 | 21,5 | 12,5 | -  | 17 |
| 06174-631290     | K     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M12 | 63 | 19   | 38 | 21,5 | 12,5 | -  | 17 |
| 06174-631690     | K     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M16 | 63 | 19   | 38 | 21,5 | 12,5 | -  | 17 |
| 06174-2505290    | K     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M5  | 25 | 10   | 18 | 9    | 7    | -  | 9  |
| 06174-3206290    | K     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12   | 9,5  | -  | 12 |
| 06174-4006290    | K     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M6  | 40 | 13,5 | 26 | 14   | 10   | -  | 12 |
| 06174-4008290    | K     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14   | 10   | -  | 12 |
| 06174-5008290    | K     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M8  | 50 | 19   | 32 | 18   | 12   | -  | 17 |
| 06174-5010290    | K     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M10 | 50 | 19   | 32 | 18   | 12   | -  | 17 |
| 06174-6310290    | K     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M10 | 63 | 19   | 38 | 21,5 | 12,5 | -  | 17 |
| 06174-6312290    | K     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M12 | 63 | 19   | 38 | 21,5 | 12,5 | -  | 17 |
| 06174-6316290    | K     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M16 | 63 | 19   | 38 | 21,5 | 12,5 | -  | 17 |
| 06174-250590X10  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M5  | 25 | 10   | 18 | 9    | 7    | 10 | -  |
| 06174-250590X15  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M5  | 25 | 10   | 18 | 9    | 7    | 15 | -  |
| 06174-250590X20  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M5  | 25 | 10   | 18 | 9    | 7    | 20 | -  |
| 06174-320690X10  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12   | 9,5  | 10 | -  |
| 06174-320690X15  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12   | 9,5  | 15 | -  |
| 06174-320690X20  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12   | 9,5  | 20 | -  |
| 06174-320690X25  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12   | 9,5  | 25 | -  |
| 06174-320690X30  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12   | 9,5  | 30 | -  |
| 06174-400890X15  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14   | 10   | 15 | -  |
| 06174-400890X20  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14   | 10   | 20 | -  |
| 06174-400890X25  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14   | 10   | 25 | -  |
| 06174-400890X30  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14   | 10   | 30 | -  |
| 06174-400890X40  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14   | 10   | 40 | -  |
| 06174-400890X50  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14   | 10   | 50 | -  |
| 06174-501090X20  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M10 | 50 | 19   | 32 | 18   | 12   | 20 | -  |
| 06174-501090X25  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M10 | 50 | 19   | 32 | 18   | 12   | 25 | -  |
| 06174-501090X30  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M10 | 50 | 19   | 32 | 18   | 12   | 30 | -  |
| 06174-501090X40  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M10 | 50 | 19   | 32 | 18   | 12   | 40 | -  |
| 06174-501090X50  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M10 | 50 | 19   | 32 | 18   | 12   | 50 | -  |
| 06174-501090X60  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M10 | 50 | 19   | 32 | 18   | 12   | 60 | -  |
| 06174-631290X20  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M12 | 63 | 19   | 38 | 21,5 | 12,5 | 20 | -  |
| 06174-631290X25  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M12 | 63 | 19   | 38 | 21,5 | 12,5 | 25 | -  |
| 06174-631290X30  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M12 | 63 | 19   | 38 | 21,5 | 12,5 | 30 | -  |
| 06174-631290X40  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M12 | 63 | 19   | 38 | 21,5 | 12,5 | 40 | -  |
| 06174-631290X50  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M12 | 63 | 19   | 38 | 21,5 | 12,5 | 50 | -  |
| 06174-631290X60  | L     | acero                   | pasivado en azul      | gris antracita           | M12 | 63 | 19   | 38 | 21,5 | 12,5 | 60 | -  |
| 06174-2505290X10 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M5  | 25 | 10   | 18 | 9    | 7    | 10 | -  |
| 06174-2505290X15 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M5  | 25 | 10   | 18 | 9    | 7    | 15 | -  |
| 06174-2505290X20 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M5  | 25 | 10   | 18 | 9    | 7    | 20 | -  |
| 06174-3206290X10 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12   | 9,5  | 10 | -  |
| 06174-3206290X15 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12   | 9,5  | 15 | -  |
| 06174-3206290X20 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12   | 9,5  | 20 | -  |
| 06174-3206290X25 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12   | 9,5  | 25 | -  |
| 06174-3206290X30 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12   | 9,5  | 30 | -  |
| 06174-4008290X15 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14   | 10   | 15 | -  |
| 06174-4008290X20 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14   | 10   | 20 | -  |
| 06174-4008290X25 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14   | 10   | 25 | -  |
| 06174-4008290X30 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14   | 10   | 30 | -  |
| 06174-4008290X40 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14   | 10   | 40 | -  |
| 06174-4008290X50 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14   | 10   | 50 | -  |
| 06174-5010290X20 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M10 | 50 | 19   | 32 | 18   | 12   | 20 | -  |
| 06174-5010290X25 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M10 | 50 | 19   | 32 | 18   | 12   | 25 | -  |
| 06174-5010290X30 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M10 | 50 | 19   | 32 | 18   | 12   | 30 | -  |
| 06174-5010290X40 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M10 | 50 | 19   | 32 | 18   | 12   | 40 | -  |
| 06174-5010290X50 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M10 | 50 | 19   | 32 | 18   | 12   | 50 | -  |
| 06174-5010290X60 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M10 | 50 | 19   | 32 | 18   | 12   | 60 | -  |
| 06174-6312290X20 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M12 | 63 | 19   | 38 | 21,5 | 12,5 | 20 | -  |
| 06174-6312290X25 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M12 | 63 | 19   | 38 | 21,5 | 12,5 | 25 | -  |
| 06174-6312290X30 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M12 | 63 | 19   | 38 | 21,5 | 12,5 | 30 | -  |
| 06174-6312290X40 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M12 | 63 | 19   | 38 | 21,5 | 12,5 | 40 | -  |

## Nuestros productos

| Referencia       | Forma | Material del componente | Superficie componente | Color del cuerpo de base | D   | D1 | D2 | H  | H2   | H3   | L  | T |
|------------------|-------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----|----|----|----|------|------|----|---|
| 06174-6312290X50 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 50 | - |
| 06174-6312290X60 | L     | acero inoxidable        | acabado natural       | gris antracita           | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 60 | - |