

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Ø12 y Ø20 acero inoxidable 1.4034.

Ø30 y Ø40 acero inoxidable 1.4305.

Versión:

Acabado natural, pulido.

Indicación:

Con las barras rectificadas de acero inoxidable se pueden configurar múltiples variantes estructurales con pocos elementos estándar.


Ø12 y Ø20 = barra.

Ø30 y Ø40 = tubo redondo (grosor de pared de 5 mm).

A petición:

Otras longitudes.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Descripción	Tamaño	D	L
29240-121X	Barra	12	12	100/200/300/400/500
29240-201X	Barra	20	20	100/200/300/400/500
29240-301X	Tubo redondo	30	30	100/200/300/400/500
29240-401X	Tubo redondo	40	40	100/200/300/400/500

