

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción


**Material:**

Acero.

**Versión:**

Acabado natural. Clase de resistencia 10.9.

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	Tipo de producto	D7	Para casquillos insertables (D1)	L8	L9	L10	D8	D9	N	T5
08927-05X03	corto	M5	hasta 6,0	9	3	15	7,5	13	1,6	2
08927-06X04	corto	M6	más de 6,0 hasta 12,0	10	4	18	9,5	16	2	2,5
08927-08X55	corto	M8	más de 12,0 hasta 30,0	11,5	5,5	22	12	20	2,5	3
08927-05X06	largo	M5	hasta 6,0	9	6	18	7,5	13	1,6	2
08927-06X08	largo	M6	más de 6,0 hasta 12,0	10	8	22	9,5	16	2	2,5
08927-08X105	largo	M8	más de 12,0 hasta 30,0	11,5	10,5	27	12	20	2,5	3

## Nuestros productos

---

## Indicaciones sobre este artículo

---

Tornillos de cabeza plana para casquillos insertables DIN 173 Los tornillos de cabeza plana de acero con acabado natural se han diseñado para casquillos insertables DIN 173 con un diámetro de hasta 6 mm y de 6 a 30 mm. ¿Necesita tornillos de cabeza plana de acero con acabado natural? Entonces seguro que estos tornillos de norelem cumplen sus expectativas. Nuestros productos están disponibles en la clase de resistencia 10.9. Además puede conseguir nuestros tornillos de cabeza plana en distintos tamaños: desde M5 hasta M8 – así tendrá el equipamiento idóneo para todas las posibilidades de montaje de tornillos de cabeza plana y para la fijación de casquillos de taladrar. Pues solo con el tamaño correcto los tornillos de cabeza plana pueden fijar los casquillos de taladrar sin problemas y sin molestos bordes de interferencia.