

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier.

Finition :


poli (noir) ou électrozingué.

Surface trempée 550 HV min.

Nota :

Les dents s'insèrent dans la matière. On obtient ainsi un blocage qui empêche le desserrage de l'assemblage. Les écrous sont réutilisables plusieurs fois.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Classe de résistance	Surface corps	D	D1	H	SW	N (nombre)
07216-405	10	naturel (noir)	M5	11,2	4,3	8	28
07216-406	10	naturel (noir)	M6	14,2	5,5	10	36
07216-408	10	naturel (noir)	M8	18,2	7	13	48
07216-410	10	naturel (noir)	M10	21	8,5	15	48
07216-412	10	naturel (noir)	M12	24	10	17	60
07216-416	10	naturel (noir)	M16	31	14	22	72
07216-305	10	zingué	M5	11,2	4,3	8	28
07216-306	10	zingué	M6	14,2	5,5	10	36
07216-308	10	zingué	M8	18,2	7	13	48
07216-310	10	zingué	M10	21	8,5	15	48
07216-312	10	zingué	M12	24	10	17	60
07216-316	10	zingué	M16	31	14	22	72