

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier de traitement.

Finition :

Classe de résistance 8. Revêtement en plastique.

Nota :

Crochet à élingue pour accrochage rapide d'accessoires d'élingage textiles, tels que sangles de levage ou anses circulaires. Le crochet à élingue est muni d'un robuste cliquet de sécurité forgé. Pour préserver les accessoires d'élingage textiles, tous les bords sont soigneusement arrondis.

La couleur du crochet à élingue correspond au code couleur en vigueur pour les charges admissibles en ce qui concerne les accessoires d'élingage textiles.

Les crochets à élingue sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).


Plage de température :

de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge

jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge

jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	B	B1	B2	L	S	S1	S2	T	Charge admissible en kg
07796-801000	violet	78	41	12	123	17	20	16	31	1000
07796-802000	vert	91	44	19	148	21	26	17	40	2000
07796-803000	jaune	113	55	21	175	25	32	25	50	3000
07796-804000	gris	133	76	40	223	36	40	36	59,5	4000
07796-805000	rouge	133	76	40	223	36	40	36	59,5	5000
07796-806000	brun	133	76	40	223	36	40	36	59,5	6000
07796-808000	bleu	185	100	50	317	45	63	55	80	8000
07796-810000	orange	185	100	50	317	45	63	55	80	10000

Aperçu des articles
