

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier.


Nota :

Maillons de liaison pour chaînes à rouleaux doubles selon DIN ISO 606.

Pour la forme E, les attaches rapides doivent être montées avec l'extrémité fermée tournée dans le sens du déplacement.

Dans le cas d'un nombre de maillons impair, des maillons coudés sont nécessaires pour fermer la chaîne. En cas d'utilisation de maillons coudés, la puissance et la force de rupture diminuent de 20 %.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	Finition 2	Finition	N° ISO	P	Convient pour les chaînes
22201-3080030	E	Attache rapide	Maillon rapide	05 B-2	8	8,0 x 3,0mm
22201-30380732	E	Attache rapide	Maillon rapide	06 B-2	9,525	3/8 x 7/32
22201-30120516	E	Attache rapide	Maillon rapide	08 B-2	12,7	1/2 x 5/16
22201-30580308	E	Attache rapide	Maillon rapide	10 B-2	15,875	5/8 x 3/8
22201-30340716	E	Attache rapide	Maillon rapide	12 B-2	19,05	3/4 x 7/16
22201-31001702	E	Attache rapide	Maillon rapide	16 B-2	25,4	1 x 17,02 mm
22201-40800030	L	goupille fendue	Maillon coudé	05 B-2	8	8,0 x 3,0mm
22201-40380732	L	goupille fendue	Maillon coudé	06 B-2	9,525	3/8 x 7/32
22201-40120516	L	goupille fendue	Maillon coudé	08 B-2	12,7	1/2 x 5/16
22201-40580308	L	goupille fendue	Maillon coudé	10 B-2	15,875	5/8 x 3/8
22201-40340716	L	goupille fendue	Maillon coudé	12 B-2	19,05	3/4 x 7/16
22201-41001702	L	goupille fendue	Maillon coudé	16 B-2	25,4	1 x 17,02 mm
22201-41140340	L	goupille fendue	Maillon coudé	20 B-2	31,75	1 1/4 x 3/4
22201-41121000	L	goupille fendue	Maillon coudé	24 B-2	38,1	1 1/2 x 1
22201-51140340	S	goupille fendue	maillon rapide avec fermeture à goupille	20 B-2	31,75	1 1/4 x 3/4
22201-51121000	S	goupille fendue	maillon rapide avec fermeture à goupille	24 B-2	38,1	1 1/2 x 1

