

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Rails en acier.
Vis en acier.
Clavette parallèle en inox.
Bouchon en plastique.

Finition :

Rails brillants et trempés.
Vis en acier galvanisé.

Nota :

Les rails de guidage linéaires se vissent par le haut. Un ou plusieurs chariots de guidage à galets peuvent être montés sur ces derniers. Les rails de guidage linéaires avec rainure des deux côtés conviennent à l'assemblage de plusieurs rails de guidage. Ils permettent d'assembler facilement les rails à l'aide d'une clavette parallèle.

Les bouchons sont toujours livrés en bleu RAL 5002 par défaut.

Également adaptés au dispositif :

Chariots de guidage à galets pour rails de guidage linéaires 21350.

Chariots de guidage à pour rails de guidage 21351.

Rails de guidage courbes 21356.

Vis à tête cylindrique à six pans creux 07160 avec filetage M5 pour la taille 2 ou filetage M8 pour la taille 3.

Avantages :

Il est possible de créer des formes complexes à partir des rails de guidage linéaires et courbes.

Sur demande :

Rainure d'un côté.

Bouchons disponibles dans d'autres coloris.

Autres longueurs (L max. = 4 000 mm).

Revêtement diamanté.

Contenu de la livraison :


Bouchon bleu RAL 5002.

Clavettes parallèles (pour les modèles avec rainure).

Accessoires :

Clavettes parallèles 03288-06X22 et 03288-106X22 pour la taille 2, 03288-08X28 et 03288-108X28 pour la taille 3.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Finition 2	Taille	B	D	D1	H	L	L1	L2	T
21355-210X0500	sans rainure	2	20	6	9,5	21	500	25	30	8,5
21355-210X1000	sans rainure	2	20	6	9,5	21	1000	20	30	8,5
21355-210X2000	sans rainure	2	20	6	9,5	21	2000	25	30	8,5
21355-310X0500	sans rainure	3	28	9	14	28	500	30	40	12
21355-310X1000	sans rainure	3	28	9	14	28	1000	20	40	12
21355-310X2000	sans rainure	3	28	9	14	28	2000	20	40	12
21355-212X0500	avec rainure	2	20	6	9,5	21	500	25	30	8,5
21355-212X1000	avec rainure	2	20	6	9,5	21	1000	20	30	8,5
21355-212X2000	avec rainure	2	20	6	9,5	21	2000	25	30	8,5
21355-312X0500	avec rainure	3	28	9	14	28	500	30	40	12
21355-312X1000	avec rainure	3	28	9	14	28	1000	20	40	12
21355-312X2000	avec rainure	3	28	9	14	28	2000	20	40	12

Remarque(s) concernant cet article

La longueur que vous souhaitez n'apparaît pas ? Il vous suffit de contacter notre équipe de professionnels. La longueur maximale disponible est de 4 000 mm. Commandez dès maintenant ici.