Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Thermoplastique.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.

Finition :
Noir.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.

Nota :
Les brides articulées sont réglables progressivement de 180°.
La taille de base pour les tubes ronds est de Ø18 mm ou Ø30 mm. Pour serrer des tubes plus petits ou pour passer de rond en carré utiliser le réducteur 29042.

Sur demande :
Manettes indexables en plastique pour réaliser la fixation.

Accessoires :
- réducteur 29042
- tube rond et carré 29050

À noter :
Couple de serrage des vis de blocage :
M6 : 10 Nm
M8 : 25 Nm

Dessins



Aperçu des articles

Référence	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	S
29032-18	18	18	30	25	26,5	30	25	27,5	94	45	34	14	21	M6x18
29032-30	30	30	45	40	41,5	45	40	43	143,5	68	52,5	22,5	28,5	M8x25