

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier de traitement.


Nota :

Maillons de liaison pour chaînes à rouleaux simples selon DIN ISO 606.

Pour la forme E, les maillons rapides doivent être montés avec l'extrémité fermée tournée dans le sens du déplacement.

Dans le cas d'un nombre de maillons impair, des maillons coudés sont nécessaires pour fermer la chaîne. En cas d'utilisation de maillons coudés, la puissance et la force de rupture diminuent de 20 %.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	Type de forme	N° ISO	P	Convient pour les chaînes
22200-30800030	E	maillon rapide avec attache rapide	05 B-1	8	8,0 x 3,0mm
22200-30380732	E	maillon rapide avec attache rapide	06 B-1	9,525	3/8 x 7/32
22200-30120516	E	maillon rapide avec attache rapide	08 B-1	12,7	1/2 x 5/16
22200-30580308	E	maillon rapide avec attache rapide	10 B-1	15,875	5/8 x 3/8
22200-30340716	E	maillon rapide avec attache rapide	12 B-1	19,05	3/4 x 7/16
22200-31001702	E	maillon rapide avec attache rapide	16 B-1	25,4	1 x 17,02 mm
22200-40800030	L	Maillon enfichable avec fermeture à ressort	05 B-1	8	8,0 x 3,0mm
22200-40380732	L	Maillon enfichable avec fermeture à ressort	06 B-1	9,525	3/8 x 7/32
22200-40120516	L	Maillon enfichable avec fermeture à ressort	08 B-1	12,7	1/2 x 5/16
22200-40580308	L	Maillon enfichable avec fermeture à ressort	10 B-1	15,875	5/8 x 3/8
22200-40340716	L	Maillon enfichable avec fermeture à ressort	12 B-1	19,05	3/4 x 7/16
22200-41001702	L	Maillon enfichable avec fermeture à ressort	16 B-1	25,4	1 x 17,02 mm
22200-41140340	L	Maillon enfichable avec fermeture à ressort	20 B-1	31,75	1 1/4 x 3/4
22200-41121000	L	Maillon enfichable avec fermeture à ressort	24 B-1	38,1	1 1/2 x 1
22200-51140340	S	maillon rapide avec fermeture à goupille	20 B-1	31,75	1 1/4 x 3/4
22200-51121000	S	maillon rapide avec fermeture à goupille	24 B-1	38,1	1 1/2 x 1

