


## Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Boulon et manille : Inox 1.4542.

Bouton pression : Inox 1.4305.

Billes : Inox 1.4125.

Ressort de pression : Inox 1.4310.

**Finition :**

Boulon et billes : trempés et passivés.

**Nota :**

Anneau de levage à broche à bille, facile et rapide à utiliser avec manille pivotante. Les billes peuvent être débloquées en appuyant sur le bouton-poussoir. Si le bouton-poussoir est lâché, les billes se bloquent en toute sécurité.

Résistant à la corrosion et aux intempéries.

Axe haute résistance, trempé, supportant des contraintes élevées et permettant une protection maximale contre l'usure. Plage de température jusqu'à 250 °C max.


Certifié CE.

Indications X max. et F1 avec coefficient de sécurité 5.

**Accessoires :**

Douilles de fixation 07784.

## Dessins



## Aperçu des articles

Référence	D1	D2	L1	L2	X max.	F1 kN	Alésage de logement
07782-2810X50	10	12	50	9	1,5	4,4	10 +0,1